


Merkmale

- ◆ DIL-24 Metallgehäuse mit Industriestandard-Pinning
- ◆ Weite 2:1 Eingangsbereiche
- ◆ Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A
- ◆ Erweiterter Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- ◆ Extern Ein/Aus
- ◆ Abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte
- ◆ Bleifreier Aufbau, RoHS-konform
- ◆ 3 Jahre Produktgewährleistung



Die TEN 8 Serie sind 8 W DC/DC-Konverter mit hoher Leistungsdichte, weitem 2:1 Eingangsbereich in einem DIL-24 Gehäuse mit Industriestandard-Pinning. Der sehr hohe Wirkungsgrad ermöglicht einen erweiterten Arbeitstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Der integrierte Filter nach EN 55022, Klasse A ohne externe Komponenten minimiert Entwicklungszeit und -kosten. Weitere Merkmale sind die Extern Ein/Aus-Funktion und die Dauerkurzschlussfestigkeit.

Typische Anwendungen für diese Serie liegen im Bereich batterieversorgter Geräte, dezentralisierter Stromversorgungen in Industrie- und Kommunikationssystemen, kurzum überall dort wo galvanisch getrennte, genau regulierte Spannungen benötigt werden.

Modelle

Bestellnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.	Wirkungsgrad typ.
TEN 8-1210	9 – 18 VDC (Nominal 12 VDC)	3.3 VDC	2000 mA	80 %
TEN 8-1211		5 VDC	1500 mA	83 %
TEN 8-1212		12 VDC	665 mA	88 %
TEN 8-1213		15 VDC	535 mA	87 %
TEN 8-1221		± 5 VDC	± 800 mA	83 %
TEN 8-1222		± 12 VDC	± 335 mA	87 %
TEN 8-1223		± 15 VDC	± 265 mA	85 %
TEN 8-2410	18 – 36 VDC (Nominal 24 VDC)	3.3 VDC	2000 mA	80 %
TEN 8-2411		5 VDC	1500 mA	83 %
TEN 8-2412		12 VDC	665 mA	86 %
TEN 8-2413		15 VDC	535 mA	85 %
TEN 8-2421		± 5 VDC	± 800 mA	82 %
TEN 8-2422		± 12 VDC	± 335 mA	86 %
TEN 8-2423		± 15 VDC	± 265 mA	85 %
TEN 8-4810	36 – 75 VDC (Nominal 48 VDC)	3.3 VDC	2000 mA	80 %
TEN 8-4811		5 VDC	1500 mA	83 %
TEN 8-4812		12 VDC	665 mA	86 %
TEN 8-4813		15 VDC	535 mA	86 %
TEN 8-4821		± 5 VDC	± 800 mA	85 %
THD 8-4822		± 12 VDC	± 335 mA	87 %
TEN 8-4823		± 15 VDC	± 265 mA	87 %

Eingangsspezifikationen

Eingangsstrom (Leerlauf)	12 Uein Modelle: 15 mA typ. 24 Uein Modelle: 15 mA typ. 48 Uein Modelle: 10 mA typ.	
Eingangsstrom (Vollast)	12 Uein; 12 Uein; 24 Uein; 24 Uein; 48 Uein; 48 Uein;	3.3 Uaus Modell: 720 mA typ. andere Modelle: 800 mA typ. 3.3 Uaus Modell: 360 mA typ. andere Modelle: 400 mA typ. 3.3 Uaus Modell: 180 mA typ. andere Modelle: 200 mA typ.
Transiente Überspannung (100 msec. max.)	12 Uein Modelle: 36 V max. 24 Uein Modelle: 50 V max. 48 Uein Modelle: 100 V max.	
Leitungsgebundene Störungen (Eingang)	EN 55022, Klasse A, FCC Teil 15, Level A Bei Modellen mit Uein=12 VDC mit externem Eingangskondensator: 4.7 µF/25 V 1210 MLCC	
ESD (Elektrostatische Entladung)	EN 61000-4-2, Luft ±8 kV, Kontakt ±6 kV, Perf. Kriterium A	
Elektromagnetische Einstrahlung HF	EN 61000-4-3, 10 V/m, Perf. Kriterium A	
Schnelle Transienten / Surge	EN 61000-4-4, ±2 kV, Perf. Kriterium A EN 61000-4-5, ±1 kV, Perf. Kriterium A mit ext. Eingangskondensator z.B. Nippon Chemi-Con KY 220 µF/100 V, ESR= 48 mΩ	
Überspannung (Eingang)	EN 61000-4-6, 10 Veff., Perf. Kriterium A	

Ausgangsspezifikationen

Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung	± 1.0 %	
Regelabweichungen	– Eingangsänderung Uein min. bis Uein max – Laständerung 0 – 100 % Modelle mit Singleausgang: Modelle mit Dualausgang: – Querregelung 25 % / 100 %	± 0.2 % max. ± 1.0 % max. ± 1.0 % max. ± 5.0 % max.
Temperaturkoeffizient	± 0.02 % /K	
Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite)	50 mVpk-pk max.	
Einschaltzeit (Uein nominal und ohmsche Last)	700 ms typ.	
Transienten Einschwingzeit (25 % Lastwechsel)	200 µs typ.	
Kurzschlußschutz	dauernd, automatischer Neustart	
Strombegrenzung	150 % laus max typ. Foldback	
Kapazitive Last	3.3 Uaus Modelle: 3300 µF max. 5 Uaus Modelle / ± 5 Uaus Modelle: 1600 µF max. / ± 1000 µF max. 12 Uaus Modelle / ±12 Uaus Modelle: 350 µF max. / ± 160 µF max. 15 Uaus Modelle / ±15 Uaus Modelle: 240 µF max. / ± 100 µF max.	

Allgemeine Spezifikationen

Temperaturbereich	– Betrieb – Gehäusetemperatur – Lagerung	-40 °C ... +85 °C +100 °C max. -55 °C ... +105 °C
Leistungsreduktion	3.3 % / K oberhalb +70 °C	
Luftfeuchtigkeit (nicht betäubend)	95 % rel H max.	

Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25 °C nach Aufwärmzeit, ausgenommen anders spezifiziert.


Allgemeine Spezifikationen

Zuverlässigkeit, kalkulierte MTBF (MIL-HDBK-217F, +25 °C ground benign)	> 1.2 Mio. Std.
Isolationsspannung (60 sec.) – Eingang/Ausgang	1500 VDC
Isolationskapazität – Eingang/Ausgang	300 pF max.
Isolationswiderstand – Eingang/Ausgang	> 1000 MΩ
Schaltfrequenz	300 kHz typ. (Pulsbreitenmodulation)
Vibration	MIL-STD-810E
Sicherheitsstandards	UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1
Sicherheitsgenehmigungen – UL/cUL	www.ul.com - Zertifikate (File-Nr. E188913)
Extern Ein/Aus	Ein: 3.5 ... 12 VDC oder keine Verbindung Aus: 0 ... 1.2 VDC oder Verbindung Pin 1 & Pin 2/3 Konverter Aus: 2.5 mA (Leerlaufstrom)
Umweltverträglichkeit – Reach – RoHS	www.tracopower.com/products/ten8-reach.pdf RoHS Direktive 2002/95/EC

Physikalische Spezifikationen

Gehäusematerial	Kupfer, vernickelt
Bodenplatte	nicht leitender Kunststoff FR4
Vergussmasse	Epoxid (UL 94 V-0 Klasse)
Gewicht	17 g
Löttemperatur	max. 265 °C / 10 sec.

Gehäuseabmessungen



Pin-Out		
Pin	Single	Dual
1	Extern Ein/Aus	Extern Ein/Aus
2	– Uein (GND)	– Uein (GND)
3	– Uein (GND)	– Uein (GND)
9	NC	Common
11	NC	– Uaus
14	+ Uaus	+ Uaus
16	– Uaus	Common
22	+ Uein (Vcc)	+ Uein (Vcc)
23	+ Uein (Vcc)	+ Uein (Vcc)

NC= Keine Funktion Pins.

Abmessungen in [mm], () = inch

Pin-Durchmesser: 0.5 ±0.05 (0.02 ±0.002)

Toleranz: ±0.5 (0.02)

Pin-Raster-Toleranzen: ±0.35 (0.014)

Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Rev. 12/09

TRACO ELECTRONIC GmbH

Oskar-Messter-Strasse 20a • D-85737 Ismaning/München

Tel. +49 89/96 11 82 0 • Fax +49 89/96 11 82 20 • info@traco-electronic.de • www.traco-electronic.de

Seite 3/3