



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ
スナップ
ロック
コントロール
センター
DOOR CATCHESパイプ
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

C-105・C-71 オープンキャッチ

ワンタッチ オープン キャッチ

MAGNETIC CATCHES



C-105-1



C-105-2

C-105
プラスチック製

特徴 Feature

- 扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
- Can be locked easily due to magnet when the door is pushed, and if pushed again, the door will open. No need to have a handle.

仕様

- 材質: ケース/ABS樹脂(ブラウン)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 受板/ジャーマンブロンズめっき(plate)
- 吸着力: 9N

用納期考

- オーディオラック・木製家具
- 標準在庫品
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)

Specifi-cations

- Material: Case: ABS resin (brown)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Catch plate: German bronze plating
- Adsorption: 9N

Specific use
Remarks


- Audio rack and wooden furniture
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

商品番号 Product No.	RoHS 10/▲ CAD	製品質量(g) Mass	マグネット: フェライト Magnet: Ferrite	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-105-1	2D/3D	25	異方性 Anisotropic	20381	¥200	60個~ ¥192
数量 Quantity	単価 Price					
C-105-2	● 2D/3D	20	等方性 Isotropic	20382	¥180	60個~ ¥173

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[C-105-1]



[C-105-2]

