




*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,2 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.2 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,2 mm



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRMC 02	2	500	7,0
KRMC 03	3	500	10,5
KRMC 04	4	250	14,0
KRMC 05	5	250	17,5
KRMC 06	6	250	21,0
KRMC 08	8	250	28,0
KRMC 09	9	250	31,5

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

Schraubanschlussklemmen, Raster 3,5 mm Screw terminal blocks, pitch 3.5 mm Borniers de raccordement à vis, pas 3,5 mm

KRMC

Mikro-Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, stehende Ausführung, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- Werkstoffe**
 - Kontaktträger PA 6.6, V2 nach UL 94
 - Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
 - Drahtschutz CuSn, unternickelt und verzinkt
 - Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert

3. Mechanische Daten

- Schraube M2
- Prüfdrehmoment 0,3 Nm max.

Anschließbare Leiter Schraubanschluss

- max. Querschnitt 1,0 mm²
- Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage

4. Elektrische Daten

- Bemessungsstrom 6 A
- Bemessungsspannung¹ 250 V AC, ohne Leiterplatte
- Isolationsgruppe B
- Prüfspannung 2,5 kV eff./60 s
- Kriechstrecke¹ ≥ 2,6 mm
- Luftstrecke¹ ≥ 2,6 mm
- Kriechstromfestigkeit CTI 600

¹ nach DIN VDE 0110/IEC 60664

KRMC

Micro screw terminal block, clamp with wire protector, up-right version, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
- Materials**
 - Body PA 6.6, V2 according to UL 94
 - Clamp CuZn, pre-nickelated and tinned
 - Wire protector CuSn, pre-nickelated and tinned
 - Screw steel, zincked and chromated

3. Mechanical data

- Screw M2
- Test tightening torque/screw 0.3 Nm max.

Connectable conductors screw terminal

- max. section 1.0 mm²
- Cable construction and further approved cables on request

4. Electrical data

- Rated current 6 A
- Rated voltage¹ 250 V AC, without printed circuit board
- Insulation group B
- Test voltage 2.5 kV eff./60 s
- Creepage distance¹ ≥ 2.6 mm
- Clearance¹ ≥ 2.6 mm
- Tracking resistance CTI 600

¹ according to DIN VDE 0110/IEC 60664

KRMC

Bornier de raccordement micro à vis, cage avec protège-fil, version droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- Matériaux**
 - Corps isolant PA 6.6, V2 suivant UL 94
 - Cage CuZn, sous-nickelé et étamé
 - Protège-fil CuSn, sous-nickelé et étamé
 - Vis acier, zingué et chromaté

3. Caractéristiques mécaniques

- Vis M2
- Couple de serrage de test 0,3 Nm max.
- Conducteurs raccordables à la borne**
- Section max. 1,0 mm²
- Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande

4. Caractéristiques électriques

- Courant assigné 6 A
- Tension assignée¹ 250 V AC, sans carte imprimée
- Groupe d'isolement B
- Tension de claquage 2,5 kV eff./60 s
- Distance d'isolement¹ ≥ 2,6 mm
- Ligne de fuite¹ ≥ 2,6 mm
- Tenue de claquage CTI 600

¹ suivant DIN VDE 0110/CEI 60664