



P.N. 284972-1 AS SHOWN
COME MOSTRATO

FOR MISSING DIMENSIONS
SEE LEFT SIDE HOUSING
DRAWING
PER LE DIMENSIONI MANCANTI
VEDERE DISEGNO
(BLOCCHETTO LATO SINISTRO)



1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION (IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) INTERFACE DRAWING: SEE SHEET 2 of 2


(DISEGNO DI INTERFACCIA: VEDERE FOGLIO 2 di 2)

3 NUMBER 26+26 CAVITIES SUITABLE FOR MICRO QUADLOCK SYSTEM FEMALE CONTACTS
P.N. 928999-1 WIRE RANGE 0.25-0.5 mm² AND P.N. 963715-1 WIRE SECTION 0.75 mm²

(NUMERO 26+26 CAVITA' PER CONTATTI FEMMINA MICRO QUADLOCK SYSTEM
P.N. 928999-1 RANGO FILO 0.25-0.5 mm² E P.N. 963715-1 SEZIONE FILO 0.75 mm²)

4) NUMBER 1 SHELL + NUMBER 2 HOUSINGS ARE SUPPLIED IN KIT WITH EQUIVALENT NUMBER OF
PIECES FOR EACH COMPONENT IN A BOX
(NUMERO 1 CORAZZA + NUMERO 2 BLOCCHETTI SONO FORNITI IN KIT CON PARI NUMERO DI PEZZI
PER SCATOLA)







MECHANICAL CODING DIMENSIONS
P.N. 284972-3 - COLOR GREY
(DIMENSIONI POLARIZZAZIONE
MECCANICA P.N. 284972-3
COLORE GRIGIO)

1471-9 (3/11)

LOC 	DIST -	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES (NOTE):

- 5) HOUSING MATERIAL: PA 66 (OR PBT) 10% G.F. MIN.
(MATERIALE DIMA: PA 66 (O PBT) 10% CARICA VETRO MIN.)
- 6) CONTACT MATERIAL: CuFe2 (OR BRASS) TIN PLATED 2-4 μ m THK.
(MATERIALE CONTATTO: CuFe2 (O OTTONE) STAGNATO; SPESSORE STAGNO: 2-4 μ m)



INTERFACE DRAWING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. BARBERIS CHK O. CANUTO		17 JUN 03 1 SEP 2003		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -		NAME	
		0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±2° FINISH		PRODUCT SPEC 108-20258 APPLICATION SPEC -		KIT ASS'Y FOR 52 (26+26) POSITIONS MQS FEMALE CONNECTOR FOR BODY COMPUTER	
MATERIAL		WEIGHT -		SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-284972
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1		SHEET 2	REV A4