

フラット防水リフトハンドル

WATERPROOF FLUSH LIFT HANDLES


A-212
亜鉛合金製

特徴 Feature




PAT.PEND.



A-212-3

キーNo.0200
Key
作動例
Example of operation


ハンドルを収納することにより止め金が3~5mmリフトします。
The stopper plate will be lifted up 3 to 5mm when the handle is encased in the housing.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10项	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	W ₁	W ₂	W ₃	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	(S)	調整範囲 Adjusting range	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Bulk Price Quantity
A-212-3	▲ 2D/3D		90	65		15.5	52	56.5		70	31	32	71	16	15	51	8	7	24		26~37	475	01759	¥3,000	5個~ ¥2,880
A-212-4	▲ 2D				40	14	45	55	40.5	50	28	29	75	13	15	43	7	5	20	3	24~33	310	01760	¥2,200	5個~ ¥2,112
A-212-5	▲ 2D/3D		76	58						40	60	11	17	46	6	4					26~35	270	01761	¥2,050	10個~ ¥1,968

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ