



Serie 693

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693

Circular connectors for machines series 693

Kurzinformation

Brief information

Kabelsteckverbinder

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung
- Schutzart IP 67¹⁾
- VDE, SEV, UL Zulassung
- 3 Anschlussmöglichkeiten:
 - LÖTanschluss
 - SCHRAUBanschluss
 - CRIMPanschluss für gedrehte Crimpkontakte (die u.a. auch in schweren Rechtecksteckverbindern nach DIN 43 652 eingesetzt werden)

Cable Connector

- Connector with screw locking
- Degree of protection IP 67¹⁾
- VDE, SEV, UL approval
- 3 termination possibilities:
 - SOLDER termination
 - SCREW termination
 - CRIMP termination for turned crimp contacts (which are used in heavy duty rectangular connectors DIN 43652)

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:

Kabelstecker:
Cable connector:



Winkelstecker:
Angled connector:



Flanschsteckverbinder

- Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von vorn verschraubt.
(Befestigungsschrauben sind nicht in der Lieferung enthalten)

Sockets

- Front mounting into housing and fastened from front side.
(Screws are not included)

Flanschdose:
Female socket:



¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / ¹⁾ Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693			Technische Daten ¹⁾ Specifications ¹⁾		
Allgemeine Kennwerte		General Characteristics			
Polzahl	Number of contacts	3+PE	6+PE	6+PE	6+PE
Verriegelung	Locking system	schrauben / screw			
Anschlussart	Termination	schrauben / screw	löten / solder	schrauben / screw	crimpen / crimp
Anschlussquerschnitt in mm²	Wire gauge in mm²	0,5 - 2,5	max. 0,75	0,34 - 1,5	0,14 - 1,5
Anschlussquerschnitt in AWG	Wire gauge in AWG	20 - 14	max. 18	22 - 16	26 - 16
Schutzart Gehäuse	Shell protection	IP 67 ²⁾			
Mechanische Lebensdauer	Mechanical operation	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles			
Obere Grenztemperatur	Upper temperature	+ 100 °C (+ 212 °F)			
Untere Grenztemperatur	Lower temperature	– 40 °C (– 40 °F)			
Gewicht	Weight	~ 40 g (Kabelsteckverbinder/cable connector) ~25 g (Flanschsteckverbinder/socket)			
Elektrische Kennwerte		Electrical Characteristics			
Bemessungsspannung	Rated voltage	400 V	250 V		
Bemessungsspannung nach UL	Rated voltage UL	600 V	250 V		
Bemessungs-Stoßspannung	Rated impulse voltage	6000 V	4000 V		
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	3	3 ³⁾		
Überspannungskategorie	Overvoltage categorie	III			
Isolierstoffgruppe	Material group	III			
Prüfstoßspannung	Test voltage	7300 V	4800 V		
Bemessungsstrom (40 °C)	Rated current (40 °C)	16 A	10 A		
Bemessungsstrom nach UL	Rated current UL	12 A	8 A		
Durchgangswiderstand	Contact resistance	≤ 5 mΩ			
Isolationswiderstand	Insulation resistance	≥ 10 ¹⁰ Ω			
Werkstoffe		Materials			
Kontaktstift	Pin contact	CuZn (Messing/brass)			
Kontaktbuchse	Socket contact	CuZn (Messing/brass)	CuSn (Bronze/bronze)		CuZn (Messing/brass)
Kontaktoberfläche	Contact plating	Ag (Silber/silver)			
Steckerkörper	Male insert	PBT (UL 94 V-0)			
Buchsenkörper	Female insert	PBT (UL 94 V-0)			
Gehäuse Kabelstecker	Housing cable connector	PBT (UL 94 V-0))			
Verriegelungsring	Ring nut	PBT (UL 94 V-0)			
Flanschgehäuse	Socket	PBT (UL 94 V-0)			

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.

²⁾ IP 65 bei Leiterdurchmesser 6-7 mm. / IP 65 for cable diameter 6-7 mm (.24-.2 in.).




³⁾ In gestecktem Zustand, 2 in ungestecktem Zustand. / In mated condition, 2 in unmated condition.

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693

Circular connectors for machines series 693

Kabelstecker




Male cable connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabelstecker, PG 9 <i>Male cable connector, PG 9</i> 		3+PE schrauben <i>screw</i>	6 - 9,5 mm ¹⁾ (.24 - .37 in.) ¹⁾	99-4221-00-04
		6+PE löten <i>solder</i>	6 - 9,5 mm ¹⁾ (.24 - .37 in.) ¹⁾	99-4225-00-07
		6+PE schrauben <i>screw</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4217-00-07
		6+PE crimpen <i>crimp</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4201-00-07 ³⁾
Kabelstecker, PG 13,5 <i>Male cable connector, PG 13,5</i> 		3+PE schrauben <i>screw</i>	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4221-14-04
		6+PE löten <i>solder</i>	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4225-14-07
		6+PE schrauben <i>screw</i>	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4217-14-07
		6+PE crimpen <i>crimp</i>	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4201-14-07 ³⁾
Winkelstecker, PG 9 <i>Male angled connector, PG 9</i> 		3+PE schrauben <i>screw</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4221-70-04
		6+PE löten <i>solder</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4225-70-07
		6+PE schrauben <i>screw</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4217-70-07
		6+PE crimpen <i>crimp</i>	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4201-70-07 ³⁾

¹⁾ Kabelzugentlastung mit innenliegender Kabelklemme. / Cable strain relief with internal cable clamp.

²⁾ Kabelzugentlastung mit Klemmkorb (siehe Seite 693-8). / Cable strain relief with pinch ring (See also page 693-8).

³⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen (siehe Seite 693-9) / Please order crimp contacts separately (see page 693-9)

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693		Kabel Dosen Female cable connectors		
Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabeldose, PG 9 <i>Female cable connector, PG 9</i> 		3+PE schrauben screw	6 - 9,5 mm ¹⁾ (.24 - .37 in.) ¹⁾	99-4222-00-04
		6+PE löten solder	6 - 9,5 mm ¹⁾ (.24 - .37 in.) ¹⁾	99-4226-00-07
		6+PE schrauben screw	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4218-00-07
		6+PE crimpen crimp	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4202-00-07 ³⁾
Kabeldose, PG 13,5 <i>Female cable connector, PG 13,5</i> 		3+PE schrauben screw	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4222-14-04
		6+PE löten solder	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4226-14-07
		6+PE schrauben screw	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4218-14-07
		6+PE crimpen crimp	10 - 12 mm ²⁾ (.40 - .47 in.) ²⁾	99-4202-14-02 ³⁾
Winkeldose, PG 9 <i>Female angled connector, PG 9</i> 		3+PE schrauben screw	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4222-70-04
		6+PE löten solder	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4226-70-07
		6+PE schrauben screw	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4218-70-07
		6+PE crimpen crimp	6 - 8 mm ²⁾ (.24 - .32 in.) ²⁾	99-4202-70-07 ³⁾









¹⁾ Kabelzugentlastung mit innenliegender Kabelklemme. / Cable strain relief with internal cable clamp.

²⁾ Kabelzugentlastung mit Klemmkorb (siehe Seite 693-8). / Cable strain relief with pinch ring (See also page 693-8).







³⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen (siehe Seite 693-9) / Please order crimp contacts separately (see page 693-9)

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693

Flanschsteckverbinder Sockets

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
620 702 709 710 711 712 719 423 425 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 825 876 772 775 A B C R	Flanschstecker 3+PE Schraubanschluss <i>Male socket 3+PE screw termination</i> 		3+PE 09-4223-00-04
Flanschstecker 6+PE Lötanschluss <i>Male socket 6+PE solder termination</i> 		6+PE	09-4227-00-07
Flanschstecker 6+PE Schraubanschluss <i>Male socket 6+PE screw termination</i> 		6+PE	09-4219-00-07
Flanschstecker 6+PE Crimpanschluss ¹⁾ <i>Male socket 6+PE crimp termination ¹⁾</i> 		6+PE	09-4203-00-07
Flanschdose 3+PE Schraubanschluss <i>Female socket 3+PE screw termination</i> 		3+PE	09-4224-00-04
Flanschdose 6+PE Lötanschluss <i>Female socket 6+PE solder termination</i> 		6+PE	09-4228-00-07
Flanschdose 6+PE Schraubanschluss <i>Female socket 6+PE screw termination</i> 		6+PE	09-4220-00-07
Flanschdose 6+PE Crimpanschluss ¹⁾ <i>Female socket 6+PE crimp termination ¹⁾</i> 		6+PE	09-4204-00-07

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen (siehe Seite 693-9) / Please order crimp contacts separately (see page 693-9)




Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693		Zubehör Accessories	
Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.
Schutzkappe für Kabelstecker, IP 67 Protection cap for male cable connector, IP 67			08-2299-000-000
Schutzkappe für Kabeldose, IP 67 Protection cap for female cable connector, IP 67			08-2300-000-000
Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male socket, IP 67			08-2301-000-000
Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female socket, IP 67			08-2302-000-000
Schutzkappe für Kabelstecker, IP 67 Protection cap for male cable connector, IP 67			08-2672-000-000
Schutzkappe für Kabeldose, IP 67 Protection cap for female cable connector, IP 67			08-2673-000-000

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693

Circular connectors for machines series 693

Zubehör


Accessories

Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.
Zugentlastung Cable clamp			08-0628-000-000
Flachdichtung für Flanschsteckverbinder Flat-seal for socket			04-0722-000
Anbaugehäuse Bulkhead housing			16-0566-00-00
Schutzkappe für Anschlussseite Flanschsteckverbinder mit Schraubanschluss Protection cap - termination side for socket screw termination		Beispiel Example 	16-0565-00-00


Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693

Einzelteildarstellung Component part drawings


Kabelsteckverbinder mit Kabelzugentlastung
(PG 9 - Version)
Cable connector with cable clamp
(PG 9 version)



Kabelsteckverbinder mit Klemmkorb
(PG 13,5 - Version)
Cable connector with pinch ring
(PG 13,5 version)



Winkelsteckverbinder
Angled connector





620
702
709
710
711
712
719
423
425
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
733
763
765
768
714
715
766
815
820
825
876
772
775
A
B
C
R

Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693

Circular connectors for machines series 693

Crimpkontakte, Zubehör


Crimp contacts, accessories

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	A	B	für Leiterquerschnitt for wire gauge	AWG	Bestell-Nr. Ordering-No.
Stiftkontakt (Verpackungseinheit = 100 Stück) Male contact (Packing unit = 100 pcs)		0,9	2,6	0,14 - 0,34 mm ²	26-22	61-0891-139
		1,1	2,6	0,5 mm ²	20	61-0892-139
		1,45	2,6	0,75 - 1,0 mm ²	18	61-0893-139
		1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61-0894-139
Buchsenkontakt (Verpackungseinheit = 100 Stück) Female contact (Packing unit = 100 pcs)		0,9	2,6	0,14 - 0,34 mm ²	26-22	61-0896-139
		1,1	2,6	0,5 mm ²	20	61-0897-139
		1,45	2,6	0,75 - 1,0 mm ²	18	61-0898-139
		1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61-0899-139
Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Bestell-Nr. Ordering-No.				
Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Hand crimping tool for turned crimp contacts		66-0003-001				
Lösewerkzeug für Kontakte Removal tool for contacts		66-0004-001				


Maschinen Rundsteckverbinder Serie 693 Circular connectors for machines series 693

Strombelastbarkeitskurve Derating curve


Strombelastbarkeitskurve
für Steckverbinder 3+PE
Derating curve
for connector 3+PE



Strombelastbarkeitskurve
für Steckverbinder 6+PE
Derating curve
for connector 6+PE



Montageausschnitt
Panel cut out



Ü
TI

620
702
709
710
711
712
719
423
425
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
733
763
765
768
714
715
766
815
820
825
876
772
775
A
B
C
R

Ü
TI

- 620
- 702
- 709
- 710
- 711
- 712
- 719
- 423
- 425
- 440
- 581
- 678
- 680
- 682
- 720
- 723
- 623
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 707
- 713
- 718
- 733
- 763
- 765
- 768
- 714
- 715
- 766
- 815
- 820
- 825
- 876
- 772
- 775
- A
- B
- C
- R