




SMT



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1503 15 VP3	4	900

Verpackung: auf Rolle
Packaging: on reel
Emballage: en bobine

Klinkensteckverbinder nach JEITA RC-5325A, 3,5 mm Jack connectors according to JEITA RC-5325A, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JEITA RC-5325A, 3,5 mm

1503 15

Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A JC35J4A, 3,5 mm, 4-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

- Temperaturbereich** -20 °C/+60 °C
 - Werkstoffe**
Kontaktträger PA GF, V0 nach UL 94
Kontakt Cu-Legierung, selektiv vergoldet
 - Mechanische Daten**
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft 5–25 N
Steckzyklen¹ 5000
Kontaktierung mit Klinkenstecker 1532 02
 - Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
- ¹ gemessen mit einem Lehenstecker

1503 15

Jack chassis socket according to JEITA RC-5325A JC35J4A, 3.5 mm, 4 poles/stereo, angular version, for printed circuit boards, surface mount technology (SMT)

- Temperature range** -20 °C/+60 °C
 - Materials**
Insulating body PA GF, V0 according to UL 94
Contact Cu alloy, selectively gold-plated
 - Mechanical data**
Insertion force ≤ 30 N
Withdrawal force 5–25 N
Mating cycles¹ 5000
Mating with jack plug 1532 02
 - Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current 1 A
Rated voltage 12 V DC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ
- ¹ measured with a gauge plug

1503 15

Embase femelle jack suivant JEITA RC-5325A JC35J4A, 3,5 mm, 4 pôles/stéréo, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

- Température d'utilisation** -20 °C/+60 °C
 - Matériaux**
Corps isolant PA GF, V0 suivant UL 94
Contact Cu alliage, sélectivement doré
 - Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion ≤ 30 N
Force de séparation 5–25 N
Nombre de manœuvres¹ 5000
Raccordement avec connecteur mâle jack 1532 02
 - Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné 1 A
Tension assignée 12 V DC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
- ¹ mesuré avec un connecteur gabarit