

Z61Z10PS

(DRAWING NO.) 各量図





図-1. フォーミング位置

2芯
3芯
4芯
5芯
6芯
7芯
8芯
9芯
10芯
11芯
12芯



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	検査 CHK.	承認 APPD.	備考 REMARKS
6	1988.3.28	23635	再トレース 他				
7	1990.3.2	26592	色相追加	早川	鈴木(時)		
8	1999.2.2	43588	端子No.追記		山内(修)		
9	1999.8.2	44543	色相追加	坂田	山内(修)		

FILED
OCT 01 1999
DOCUMENT CONTROL

表 1

n=芯数	A ± 0.25	B ± 0.3	C ± 0.3	D	E
2	2	0.8	4.6	5.6	0.5
3	4	1.6	6.6	7.6	0.5
4	6	3.6	8.6	9.6	2.5
5	8	5.6	10.6	11.6	4.5
6	10	7.6	12.6	13.6	6.5
7	12	9.6	14.6	15.6	8.5
8	14	11.6	16.6	17.6	10.5
9	16	13.6	18.6	19.6	12.5
10	18	15.6	20.6	21.6	14.5
11	20	17.6	22.6	23.6	16.5
12	22	19.6	24.6	25.6	18.5

命名法

I L - S - * P - S 2 L 2 - E F - *

標準色は無記入
△BUは青色, Yは黄色
Wは白色, Bは黒色
Rは赤色, Gは緑色

インシュレータ色相
DIP側フォーミング (注3)
DIP側長さ 3.5mm
通用基板厚さ (1.2mm~1.6mm)
結線方式 (ANGLE THROUGH HOLE)
ピッチ (2mm)
配列 S:1列
P:ピンコンタクト
S:ソケットコンタクト

芯数
シリーズ名

矢視B-B

注1. 社標及び金型マーク(IとOは除く)を浮き出す。

注2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。

注3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。

適用基板穴径はφ0.8が望ましい。

REFERENCE ONLY
JAE

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
2	インシュレータ	66	ナイロン	ナシ	UL94V-0 色相: ライトブラウン
1	コンタクト		黄銅	ニッケル上 スズメッキ	表1
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1181		第1版(ORIGINAL DATE) 1981.7.21		尺度(SCALE) S:1	シリーズ(SERIES) IL-S
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) IL-S * P-S2L2 -EF-	
寸法(DIMENSION)		検査 CHK.		(アングルピンヘッド)	
角度(ANGLES)		実測 APPD.		重量(WEIGHT)	
× ± 0.8		× ± 0.4		× ± 0.1	
× × ± 0.1		× × × ±			
		承認 APPD.		図面番号(DRAWING NO.) SJ017192	
				版数 (REV.) 9	

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。