

Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Varianten mit Gewindeflansch im Raster 7,62 mm
- ☒ Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- ☒ Grundgehäuse mit gewinkelten Lötstiften für 630-V-Applikationen (III/2)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918032173

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Rastermaß	7,62 mm
Maß a	30,48 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	GMSTB 2,5/...-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/3)	400 V
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PA

Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Nennspannung UN	400 V

Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152

Approbationen

Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Flansch

MSTB-BF - 1759981



Klemmenmarker beschriftet

Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152


Zubehör

SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



Zeichnungen


Bohrplan



Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152


Diagramm

Steckerteil: FRONT-GMSTB 2,5/5-ST(F)-7,62
Grundgehäuse: GMSTB(A) 2,5/5-G(F)-(7,62)



Diagramm


Steckerteil: GMSTBVR(W) 2,5/5-ST(F)-7,62
Grundgehäuse: GMSTB(A) 2,5/5-G(F)-(7,62)



Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152


Diagramm

Steckerteil: GFKC 2,5/5-ST(F)-(-7,62)
Grundgehäuse: GMSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-7,62)




Diagramm

Steckerteil: GMSTB 2,5/5-ST(F)-(-7,62)
Grundgehäuse: GMSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-7,62)



Grundleiste - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>