

B/CP 28

Technical terms *Technische Daten*

Operating Voltage <i>Betriebsspannungsbereich</i>	5...28V DC	
S.P.L. Output <i>Schalldruckpegel</i>	85 ± 3dB	
Current Consumption <i>Stromaufnahme</i>	2 -20mA	
Frequency <i>Frequenz</i>	2.9kHz ± 500Hz	
Tone <i>Ton</i>	Pin 1 (-) – Pin 3 (+)	Continuous <i>Dauerton</i>
	Pin 2 (-) – Pin 3 (+)	Pulse Tone <i>Pulston</i>

Operating Temperature *Betriebstemperatur* -20...+75°C


Weight *Gewicht* 40g

Mounting *Montage* single hole mouting *Einlochmontage* Ø29mm

Connection *Anschlüsse* Faston 6.3mm

Colour *Farbe* grey *grau* , black *schwarz*

Drawings *Zeichnungen*



IP Classification:

Front *Vorderseite* IP 54

After consultation *Nach Rücksprache* IP 65 is possible
IP 65 ist möglich.

CE in accordance with EG regulation EMC 89/336/EWG

DIGISOUND

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

000522.1B

Maßstab

Ersatz f.
Zeichn.

Page Blatt 1 of / von 1

	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet						
bearbeitet	22.05.00	Wiech.				
geprüft	22.05.00					
normgepr.						

B/CP 28

Vervielfält.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.