

**Aufbau:**

40 mA - 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig

1,6 A - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

40 mA-1,25 A: Glasstube, transparent

1,6 -10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
525.203	40 mA	250 V	80 A		
525.204	50 mA	250 V	80 A		
525.205	63 mA	250 V	80 A		
525.206	80 mA	250 V	80 A		
525.207	100 mA	250 V	80 A		
525.208	125 mA	250 V	80 A		
525.209	160 mA	250 V	80 A		
525.210	200 mA	250 V	80 A		
525.211	250 mA	250 V	80 A		
525.212	315 mA	250 V	80 A	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
525.213	400 mA	250 V	80 A		
525.214	500 mA	250 V	80 A		
525.215	630 mA	250 V	80 A		
525.216	800 mA	250 V	80 A		
525.217	1 A	250 V	80 A		
525.218	1,25 A	250 V	80 A		
525.219	1,6 A	250 V	80 A		
525.220	2 A	250 V	80 A		
525.221	2,5 A	250 V	80 A		
525.222	3,15 A	250 V	80 A		
525.223	4 A	250 V	80 A		
525.224	5 A	250 V	80 A		
525.225	6,3 A	250 V	80 A		
525.226	8 A	250 V	80 A		
525.227	10 A	250 V	100 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	min. 2,1 I _{rat} max.	min. 4 I _{rat} max.	min. 10 I _{rat} max.
40 mA – 1,25 A	1 h	10 min.	40 ms	5 ms
1,6 mA – 10 A	1 h	30 min	40 ms	5 ms