



4
第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1976 日本エー・エム・ピー株式会社

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10 MAX. 10以下	± 0.2
10 OVER 30 MAX. 10を超え30以下	± 0.25
30 OVER 100 MAX. 30を超え100以下	± 0.3
角度 ANGLES	± 3°



REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F4	REVISED PER ECR-15-011167	29JUL2015	SC	BW

注)

- 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
- 適用規格 108-5113

NOTE:

- APPLICABLE CONTACT:
P/N 170233, 170234
- PRODUCT SPEC No 108-5113
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

	炭灰色 LIGHT GRAY	6-171809-6
OBSOLETE	黒色 BLACK	△ 1-171809-2
	赤色 RED	171809-8
	黄色 YELLOW	7
	灰色 GRAY	5
OBSOLETE	青色 BLUE	5
△ OBSOLETE	緑色 GREEN	4
	茶色 BROWN	3
	黒色 BLACK	2
	自然色 NATURAL	171809-1
	色 COLOR	型番 PART NUMBER

材料 (MATERIAL) 耐熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON △ 難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON		公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		名称 (NAME) 1 Pos. POSITIVE LOCK HSG 1極 ポジティブロック ハウジング	
色 COLOR SEE TABLE		DR. CHK. N1.3 DE. APP. 4/1/94	SIZE B	LOC J	番号 (NO.) C-171809
		尺 (SCALE) 4-1	REV. F4	SHEET	

TE Connectivity

PRINT DIST
C 4
DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-171809-2](#)