

Miniature fuse-links Type FST 5 x 20

time-lag T


low breaking capacity L
Glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ FST 5 x 20

träge T

kleines Ausschaltvermögen L
Glasrohr



Standards / Normen

IEC 60127-2/3, EN 60127-2/3.

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO CB-Certificate
BSI


Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n^*$		$2,1 \cdot I_n$		$2,75 \cdot I_n$		$4 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$	
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
20 – 100 mA	60 min	2 min**	200 ms**	10 s**	40 ms	3 s	10 ms	300 ms		
125 mA – 20 A	60 min	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** These values are not guaranteed at 20 mA / Diese Werte werden bei 20 mA nicht garantiert



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 I_n$ max. IEC 60127 W		Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$ typ. A^2s	Approvals / Approbationen							
				typ. 		typ. 		SEV	VDE	SEMKO	BSI	UL	CSA	CB	
0034.3101	20 mA* / 250 V	L = 35 A / 250 V AC, p.f. / $\cos \varphi$ 1		2700		0,1	$1,2 \cdot 10^{-3}$								
0034.3102	32 mA / 250 V		5000	3000	1,6	0,2	$1,9 \cdot 10^{-3}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3103	40 mA / 250 V		4000	2100	1,6	0,2	$2,7 \cdot 10^{-3}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3104	50 mA / 250 V		3500	950	1,6	0,125	$3,63 \cdot 10^{-2}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3105	63 mA / 250 V		3000	1300	1,6	0,2	$4,01 \cdot 10^{-2}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3106	80 mA / 250 V		3000	1100	1,6	0,3	$5,70 \cdot 10^{-2}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3107	100 mA / 250 V		2500	1000	1,6	0,3	$1,07 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3108	125 mA / 250 V		2000	400	1,6	0,2	$6,4 \cdot 10^{-2}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3109	160 mA / 250 V		1900	340	1,6	0,2	$2,3 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3110	200 mA / 250 V		1500	270	1,6	0,2	$2,56 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3111	250 mA / 250 V		1300	210	1,6	0,2	$2,38 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3112	315 mA / 250 V		1100	170	1,6	0,2	$5,44 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3113	400 mA / 250 V		1000	150	1,6	0,2	$7,68 \cdot 10^{-1}$	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3114	500 mA / 250 V		900	160	1,6	0,2	3	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3115	630 mA / 250 V		300	160	1,6	0,3	4,35	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3116	800 mA / 250 V		250	120	1,6	0,3	3,85	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3117	1 A / 250 V		150	60	1,6	0,2	3,30	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3118	1,25 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	5,50	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3165	1,4 A* / 250 V			60		0,3	7,45		•						
0034.3119	1,6 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	10,5	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3120	2 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	16	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3121	2,5 A / 250 V		120	60	1,6	0,4	21,9	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3122	3,15 A / 250 V		100	60	1,6	0,5	47	•	•	•	•	•	•	•	•
0034.3123	4 A / 250 V	L = 10 I_n / 250 V AC, p.f. / $\cos \varphi$ 1	100	60	1,6	0,8	68,3	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3124	5 A / 250 V		100	60	1,6	0,9	102	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3125	6,3 A / 250 V		100	60	1,6	1,0	190	•	•	•	•	•	•	•	
0034.3126	8 A / 250 V*			60		1,3	275					•	•		
0034.3127	10 A / 250 V*			60		1,3	520					•	•		
0034.3128	12,5 A / 250 V*			60		2,5	750					•	•		
0034.3129	16 A / 250 V*			60		3,3	1638					•	•		
0034.3130	20 A / 250 V*			60		4,2	3057								

* Not mentioned in the standards

*In den Normen nicht enthalten



Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /

Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

5 x 20 mm


Pigtail miniature fuse-links Type SP 5 x 20

quick acting F
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SP 5 x 20

flink F
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.

		I_n / U_n
0001.1001.PT	0001.1001.TR	500 mA / 250 V
0001.1002.PT	0001.1002.TR	630 mA / 250 V
0001.1003.PT	0001.1003.TR	800 mA / 250 V
0001.1004.PT	0001.1004.TR	1 A / 250 V
0001.1005.PT	0001.1005.TR	1,25 A / 250 V
0001.1006.PT	0001.1006.TR	1,6 A / 250 V
0001.1007.PT	0001.1007.TR	2 A / 250 V
0001.1008.PT	0001.1008.TR	2,5 A / 250 V
0001.1009.PT	0001.1009.TR	3,15 A / 250 V
0001.1010.PT	0001.1010.TR	4 A / 250 V
0001.1011.PT	0001.1011.TR	5 A / 250 V
0001.1012.PT	0001.1012.TR	6,3 A / 250 V
0001.1013.PT	0001.1013.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 92 / Technische Daten siehe Seite 92


Pigtail miniature fuse-links Type SPT 5 x 20

time-lag T
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SPT 5 x 20

träge T
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.

		I_n / U_n
0001.2504.PT	0001.2504.TR	1 A / 250 V
0001.2505.PT	0001.2505.TR	1,25 A / 250 V
0001.2506.PT	0001.2506.TR	1,6 A / 250 V
0001.2507.PT	0001.2507.TR	2 A / 250 V
0001.2508.PT	0001.2508.TR	2,5 A / 250 V
0001.2509.PT	0001.2509.TR	3,15 A / 250 V
0001.2510.PT	0001.2510.TR	4 A / 250 V
0001.2511.PT	0001.2511.TR	5 A / 250 V
0001.2512.PT	0001.2512.TR	6,3 A / 250 V
0001.2513.PT	0001.2513.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 93 / Technische Daten siehe Seite 93


Pigtail miniature fuse-links Type FSF 5 2 20

quick acting F
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FSF 5 2 20

flink F
kleines Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.

		I_n / U_n
0034.1513.PT	0034.1513.TR	500 mA / 250 V
0034.1514.PT	0034.1514.TR	630 mA / 250 V
0034.1515.PT	0034.1515.TR	800 mA / 250 V
0034.1516.PT	0034.1516.TR	1 A / 250 V
0034.1517.PT	0034.1517.TR	1,25 A / 250 V
0034.1518.PT	0034.1518.TR	1,6 A / 250 V
0034.1519.PT	0034.1519.TR	2 A / 250 V
0034.1520.PT	0034.1520.TR	2,5 A / 250 V
0034.1521.PT	0034.1521.TR	3,15 A / 250 V
0034.1522.PT	0034.1522.TR	4 A / 250 V
0034.1523.PT	0034.1523.TR	5 A / 250 V
0034.1524.PT	0034.1524.TR	6,3 A / 250 V
0034.1525.PT	0034.1525.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 85 / Technische Daten siehe Seite 85


Pigtail miniature fuse-links Type FST 5 2 20

time-lag T
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FST 5 2 20

träge T
kleines Ausschaltvermögen




Order No. / Bestell-Nr.

		I_n / U_n
0034.3104.PT	0034.3104.TR	50 mA / 250 V
0034.3105.PT	0034.3105.TR	63 mA / 250 V
0034.3106.PT	0034.3106.TR	80 mA / 250 V
0034.3107.PT	0034.3107.TR	100 mA / 250 V
0034.3108.PT	0034.3108.TR	125 mA / 250 V
0034.3109.PT	0034.3109.TR	160 mA / 250 V
0034.3110.PT	0034.3110.TR	200 mA / 250 V
0034.3111.PT	0034.3111.TR	250 mA / 250 V
0034.3112.PT	0034.3112.TR	315 mA / 250 V
0034.3113.PT	0034.3113.TR	400 mA / 250 V
0034.3114.PT	0034.3114.TR	500 mA / 250 V
0034.3115.PT	0034.3115.TR	630 mA / 250 V
0034.3116.PT	0034.3116.TR	800 mA / 250 V
0034.3117.PT	0034.3117.TR	1 A / 250 V
0034.3118.PT	0034.3118.TR	1,25 A / 250 V
0034.3165.PT	0034.3165.TR	1,4 A / 250 V
0034.3119.PT	0034.3119.TR	1,6 A / 250 V
0034.3120.PT	0034.3120.TR	2 A / 250 V
0034.3121.PT	0034.3121.TR	2,5 A / 250 V
0034.3122.PT	0034.3122.TR	3,15 A / 250 V
0034.3123.PT	0034.3123.TR	4 A / 250 V
0034.3124.PT	0034.3124.TR	5 A / 250 V
0034.3125.PT	0034.3125.TR	6,3 A / 250 V
0034.3126.PT	0034.3126.TR	8 A / 250 V


Technical data see page 86 / Technische Daten siehe Seite 86

Packaging / Verpackung:

00XX.XXXX.PT Boxes of 1000 pieces / lose à 1000 Stück
00XX.XXXX.TR Taped and reeled / gegurtet à 1000 Stück



Dimensions / Abmessungen



Notes: see page 116 / Hinweise: siehe Seite 116