


Silicon Press-Fit-Diodes
Silizium-Einpreßdioden


Nominal current – Nennstrom 35 A

Repetitive peak reverse voltage 50...600 V

Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with glass seal

Metall-Einpreßgehäuse mit Glasdurchführung

Weight approx. 10 g

Gewicht ca.

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings
Grenzwerte

Type / Typ	Wire to / Draht an	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Anode	Cathode	Periodische Spitzensperrspannung.	Stoßspitzensperrspannung
		V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
KYW 35A05	KYW 35K05	50	60
KYW 35A1	KYW 35K1	100	120
KYW 35A2	KYW 35K2	200	240
KYW 35A3	KYW 35K3	300	360
KYW 35A4	KYW 35K4	400	480
KYW 35A6	KYW 35K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 35 A
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

Repetitive peak forward current $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 110 A ¹⁾
Periodischer Spitzenstrom

Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 360 / 400 A
Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwell

Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 660 A²s
Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+175 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+175 °C




Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 35\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 0.8\text{ K/W}$



Replacements / Ersatztypen			
New - Neu	Old - Alt	New - Neu	Old - Alt
KYW 35K05	KYZ70/35 Draht	KYW 35A05	KYZ 75/35 Draht
KYW 35K1	KYZ71/35 Draht	KYW 35A1	KYZ 76/35 Draht
KYW 35K2	KYZ72/35 Draht	KYW 35A2	KYZ 77/35 Draht
KYW 35K3	KYZ73/35 Draht	KYW 35A3	KYZ 78/35 Draht
KYW 35K4	KYZ74/35 Draht	KYW 35A4	KYZ 79/35 Draht