


Schleppkettenleitung FACAB EFK 310 Y



Spezifikation/Norm:	UL/CSA
Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	Kl.6 = feinstdrätig
Aderisolation:	PVC
Mantelmaterial:	PVC
Mantelfarbe:	grau RAL 7001
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Ölbeständig:	EN 60811-2-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-40 - +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	-5 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	5 x DA
Biegeradius, bewegt:	10 x DA
Biegezyklen, max.:	3 Mio.
Verfahrweg, max.:	10 m
Nennspannung U0:	300 V
Nennspannung U:	500 V
Aderkennzeichnung:	gn-ge + Ziffern

Verwendung: Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter Produktionsbedingungen im Innenbereich. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und für den Einsatz in Schleppketten. Die Leitung ist flammwidrig und beständig gegen viele in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien. Bitte beachten Sie unsere Hinweise für die Verwendung von Schleppkettenleitungen.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften FACAB EFK 310 Y

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
035423	FACAB EFK 310 Y 2X0,5 cUL GR	6	44	10	035431	FACAB EFK 310 Y 25G0,5 cUL GR	15,8	319	120
035424	FACAB EFK 310 Y 3G0,5 cUL GR	6,3	48	14,4	035432	FACAB EFK 310 Y 2X0,75 cUL GR	6,4	52	15
035425	FACAB EFK 310 Y 4G0,5 cUL GR	6,9	60	19,2	035433	FACAB EFK 310 Y 3G0,75 cUL GR	6,9	61	22
035426	FACAB EFK 310 Y 5G0,5 cUL GR	7,5	72	24	035434	FACAB EFK 310 Y 4G0,75 cUL GR	7,4	74	29
035427	FACAB EFK 310 Y 7G0,5 cUL GR	9,1	104	34	035435	FACAB EFK 310 Y 5G0,75 cUL GR	8,3	92	36
035428	FACAB EFK 310 Y 10G0,5 cUL GR	10,6	142	48	035436	FACAB EFK 310 Y 7G0,75 cUL GR	10	132	50,4
035429	FACAB EFK 310 Y 12G0,5 cUL GR	10,9	148	58	035437	FACAB EFK 310 Y 10G0,75 cUL GR	11,6	181	72
035430	FACAB EFK 310 Y 18G0,5 cUL GR	13,1	221	86,4	035438	FACAB EFK 310 Y 12G0,75 cUL GR	12	190	86,4

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
035439	FACAB EFK 310 Y 18G0,75 cUL GR	14,3	284	130
035440	FACAB EFK 310 Y 25G0,75 cUL GR	17,3	406	180
035441	FACAB EFK 310 Y 2X1 cUL GR	6,7	60	19,2
035442	FACAB EFK 310 Y 3G1 cUL GR	7,2	71	29
035443	FACAB EFK 310 Y 4G1 cUL GR	7,8	88	38,4
035444	FACAB EFK 310 Y 5G1 cUL GR	8,7	109	48
035445	FACAB EFK 310 Y 7G1 cUL GR	10,5	156	67,2
035446	FACAB EFK 310 Y 10G1 cUL GR	12,2	213	96
035447	FACAB EFK 310 Y 12G1 cUL GR	12,8	233	115,2
035448	FACAB EFK 310 Y 18G1 cUL GR	15	339	173
035449	FACAB EFK 310 Y 25G1 cUL GR	18,2	489	240
035450	FACAB EFK 310 Y 2X1,5 cUL GR	7,6	80	29
035451	FACAB EFK 310 Y 3G1,5 cUL GR	8	94	43,2
035452	FACAB EFK 310 Y 4G1,5 cUL GR	8,9	118	58
035453	FACAB EFK 310 Y 5G1,5 cUL GR	10	147	72
035454	FACAB EFK 310 Y 7G1,5 cUL GR	12	210	101
035455	FACAB EFK 310 Y 10G1,5 cUL GR	13,1	309	144

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
035456	FACAB EFK 310 Y 12G1,5 cUL GR	14,6	314	173
035457	FACAB EFK 310 Y 18G1,5 cUL GR	17,4	466	259,2
035458	FACAB EFK 310 Y 25G1,5 cUL GR	21	670	360
035459	FACAB EFK 310 Y 2X2,5 cUL GR	9	117	48
035460	FACAB EFK 310 Y 3G2,5 cUL GR	9,7	154	72
035461	FACAB EFK 310 Y 4G2,5 cUL GR	10,6	173	96
035462	FACAB EFK 310 Y 5G2,5 cUL GR	11,8	216	120
035463	FACAB EFK 310 Y 7G2,5 cUL GR	14,5	311	168
035464	FACAB EFK 310 Y 12G2,5 cUL GR	17,5	468	288
035465	FACAB EFK 310 Y 3G4 cUL GR	11,9	238	115,2
035466	FACAB EFK 310 Y 4G4 cUL GR	13,1	284	154
035467	FACAB EFK 310 Y 5G4 cUL GR	14,5	352	192
035468	FACAB EFK 310 Y 3G6 cUL GR	13	312	173
035469	FACAB EFK 310 Y 4G6 cUL GR	14,4	368	230,4
035470	FACAB EFK 310 Y 5G6 cUL GR	16	498	288

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl