


Transistorpinzetten / Transistor tweezers

58 SA-SMD-ESD 3614

Zum Aufnehmen von MINIMELFS,
35° winklig gebogen, 0,8 mm Ø
3,5 mm breite Spitze, 120 mm


For handling MINIMELFS,
bent at 35°, 0.8 mm Ø
width of points 3.5 mm, 120 mm



PSF SA-ESD 3615

Eckig-breite Spitze, ca. 1 mm breit,
130 mm, ohne Zahnung


Square, width of points 1 mm,
130 mm, unserrated



50 SA-ESD 3620

3 mm schmale Spitze,
Aufnahme 0.8 mm Ø, 120 mm


Width of points 3 mm, 0.8 mm Ø,
120 mm



51 SA-ESD 3621

6,5 mm breite Spitze,
Aufnahme 1.5 mm Ø, 120 mm


Width of points 6.5 mm, 1.5 mm Ø,
120 mm



52 SA-ESD 3622

6,5 mm breite Spitze,
Aufnahme 3.5 mm Ø, 120 mm

Width of points 6.5 mm, 3.5 mm Ø,
120 mm



VOMM® GmbH