

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918824822

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	20,32 mm
Stiftabmessungen	1,2 x 0,32 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBO 2,5/..-GL
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	schwarz
Polzahl	5

Klassifikationen

eCl@ss

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IEC EE CB Scheme / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	6,5 A	6,5 A
mm ² /AWG/kcmil		

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Approbationen

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized 
--

Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Grundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Flansch

MSTB-BF - 1759981



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Bezeichnungsstift

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Zubehör

B-STIFT - 1051993



Zubehör

SK 5/3,8:SO - 0805072



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>