

# Sprüh-Ätzanlage I

... Entwickeln, Spülen und Ätzen mit einem Gerät



Sprüh-Ätzanlage I  
(im Vergleich  
eine CD-Uhr)

- Ätzstation und Küvetten aus transparentem Kunststoff, Küvetten geschweißt
- geringer Ätzmittelbedarf durch Sprüh-Technologie
- Lösungen über Kugelhähne einzeln ablassbar
- verstellbare Platinenhalter zur Aufnahme der Leiterplatten

- stufenlos regelbarer Heizstab bis ca. 45°C
- Thermometer für Entwicklungs und Ätzbad
- Kunststoff-Auffangwanne
- Ätzmittel wählbar
- bis zu 8 Eurokarten in einem Ätzvorgang bearbeitbar

## Anwendung

Die Sprüh-Ätzanlage erweitert den Bereich der Ätztechnik und ist speziell für die Labor- und Kleinserienfertigung von gedruckten Schaltungen entwickelt worden. Die Arbeitsschritte Entwickeln-Spülen- Ätzen können mit einem Gerät erledigt werden. Das bedeutet einfachere Handhabbarkeit und sauberes Arbeiten für den Anwender. Die Sprüh-Technologie steht für kurze Ätzzeiten und geringeren Ätzmittelbedarf.

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

Gerät	530 x 330 x 420
Auffangwanne	470 x 350 x 50
Entwickler und Spülküvette	433 x 300 x 58
Ätzküvette	433 x 300 x 180

### Fassungsvermögen

Ätzküvette	ca. 3 l
Entwicklerküvette	ca. 5 l
Spülküvette	ca. 5 l

### Chemikalien Ätzmittelbedarf

Natriumsulfat	ca. 0,75 kg
Eisen III -chlorid	ca. 0,75 kg
Entwicklerbedarf	ca. 50 g

### Platinen

max. Größe	200 x 380 mm
Eurokarten:	
2-seitig	(doppelte Arbeitszeit) 8
1-seitig	8

### Technische Details

Heizung	230 V / 150 W,
	stufenlos regelbar bis 45 °C

Aufheizzeit	8–16 min
-------------	----------

Motoren für Saugrohr	6 V / 7 W, 20000
2 Stück	U/min separat ein-/ausschaltbar

AbläBhähne	3 Stück
	3/4"

Temperaturanzeige	
Thermometer für Ätzflüssigkeit	0 - 50 °C

### Gewicht

leer	ca. 11,5 kg
gefüllt	ca. 30 kg

## Zubehör

... für Sprüh-Ätzanlage I

### Ablasshahn



Art.-Nr.: 411 199

### Platinenhalter



Art.-Nr.: 149 170 1000

### Heizstab



Heizung 150W, regelbar  
Art.-Nr.: 411 185

### Glasthermometer mit Gummiring



Art.-Nr.: 741 510 0001

### Sprüh-Ätzanlage I



Art.-Nr.: 141 070

### Ersatzküvetten



H 433 x B 300 x T 58 mm

Art.-Nr.: 141 070 1001

H 433 x B 300 x T 180 mm

Art.-Nr.: 141 070 1002