






Typenschild/rating plate M/Scale 2:1



Laserkennzeichnung mit Datecode WEEE/
laser mark with datecode WEEE



inklusive wechselbarer Primärstecker/
include changeable primary plugs

Technische Daten/
technical data

Schutzart/ protection	:	IP 20
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240VAC±10% 50/60Hz 20W
Leistungsaufnahme Leerlauf/ stand-by consumption	:	ca. 1.5 Watt
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–6–7.5–9–12V ±10% einstellbar/ adjustable
Ausgangsstrom/ output current	:	1200mA
Schutz/ protection	:	gegen Kurzschluß/ against short circuit

Anzeigen/ indicators	
Betriebsanzeige/ power indicators	: LED rot leuchtet bei Netzkontakt LED red lights steadily at main power

Betriebstemperatur/ : 0°C.....+25°C
operating temperature

Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C

Gewicht/
weight : 385g inkl. Zubehör und Verpackung/
385g incl. accessories and package

Gehäuse/ case	: Steckergehäuse Noryl, schwarz/ plug-in case, noryl, black
------------------	--


Verpackung/
packaging : Blisterverpackung, 160x100x250mm (LxBxH)/
blister shell, 160x100x250mm (LxWxH)

Lieferumfang/ delivery details	: Steckernetzgerät inkl. 8 Sekundärstecker, Schlüssel zum Einstellen der Ausgangsspannung, wechselbare Netzstecker und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung VE: 8 Stück plug-in power supply incl. 8 secondary plugs, a key to adjust the output voltage, changeable primary plugs and a multilingual operating instruction PU: 8pcs.
-----------------------------------	--

Approbationen/
approvals : CE, GS, UL, cUL

Hohlstecker/ hollowplug 2,1x5x12mm	Hohlstecker/ hollowplug 2,5x5,5x12mm	Hohlstecker/ hollowplug 2,35x0,75x10mm	Hohlstecker/ hollowplug 1,75x4,75x10mm
			
D	G	S	J

Einstell-Schlüssel / key
für Sekundär-Spannung/
for secondary voltage



Verwendungsbericht/Application report für Anfrage/for inquiry xxx/xx			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
Geprüft/checked by:	Datum/date	Name			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. xxx	
erhebende Berater/ Verfasser/ Editor	✓ 21.10.05	RB				
✓ 21.10.05	DE	2001	Datum/date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
			19.02.	SP	Netzgerät/plug-in power supply	
V1	WEE-mark added	21.10.05	OK	21.10.05	AS	APCS 1212 traveller
V1	short circuit protection added	26.02.04	KB			
V1	wiret, packaging, approvals	27.11.03	JK			
V1	transport carton dimensions set right	09.10.03	SE			
V1	outside weight set right	29.08.03	SE			
V1	indicator, tolerance added	26.02.03	sk			
Version	Änderung/Change	Datum/date	Ursprung/Origin	Rev. XXX/XX/XX	Erstellt by/Revised by	Blatt/Sheet 1
					5111083	