

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

-

LOC
AI

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P

LTR

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJECT NR.:
94-52140

B4

REVISED PER ECO-11-005150

21MAR11

RK

HMR

”REFER TO PRODUCT GROUP DRAWING 1355036 FOR LATEST INFORMATION ON THE PART”

”Für Teilinformationen siehe Tabellen-Zeichnung 1355036”

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN
mm

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± 1°

MATERIAL

-

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

-

DWN
S.Blidar
07-04-97

CHK
G.Hotea
07-04-97

APVD
J.Woller
-

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ

108-18513

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ

114-18148

WEIGHT
GEWICHT

-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity

NAME

AMP MCP2.8 FLAT TYPE RECEPTACLE
AMP MCP2.8 Buchsenkontakt (EDS)

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.

RESTRICTED TO
NUR FÜR

A2

00779

968855

SCALE
MASSSTAB

0:1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

1

REV
B4

968855

1471-9 (3/11)