

LED-Signalleuchte Ø30 mm IP67 Plan Kopf

Spezifikation

LED-Signal-Anzeige Einbau-Ø30 mm für Schraubbefestigung (Gewinde M30x1,5 mm) mit mattierter Leuchfläche für optimalen Ein/Aus-Kontrast und Spritzwassergeschützten Einbau. Der Masse-Anschluss ist mit einem Doppelkontakt (Doppel-Schleifung) versehen, außerdem wird eine Berührungsschutzhülse für die 230V Typen mitgeliefert. Serienmäßig mit AC/DC-Betrieb ausgelegt.

Material

Gehäuse: CuZn matt verchromt
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
O-Ring: NBR 70
Isolierteil: PC in Leuchtfarbe

Einbau-Öffnung

Ø30+0,2 mm

Anschluss

Flachstecker 2,8x0,8 mm

Optionen

Gehäuse in schwarzchrom

LED Indicator Ø30 mm IP67 Flat Top

Specification

LED signal indicator, mounting-Ø30 mm, with matt surface for screw fastening (screw thread M30x1.5 mm) and splash-proof-mounting. Luminous surface for good on-off contrast. The required mounting material with seal ring and a shock-protection sleeve for 230V-types are included in delivery. Standard execution with AC/DC operation.

Material

housing: CuZn frosted chromium plated
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
O-ring: NBR 70
insulating part: PC in luminous colour

Mounting-hole

Ø30+0.2 mm

Connection

tab terminal 2.8x0.8 mm

Options

housing black chromium plated

LED optische-, elektrische Kenn- / Grenzdaten LED optical-, electrical- Characteristics max. ratings	Zeichen / sign Einheit / unit Parameter	Farbe / colour rot / red	Farbe / colour gelb / yellow	Farbe / colour grün / green	Farbe / colour blau / blue	Farbe / colour weiß / white	Farbe / colour ultra-grün / ultra green
LED Typ / LED type		SMD	SMD		SMD	SMD	SMD
Lichtstärke typ. / typical luminous intensity	I_v / mcd / $I_F = 20$ mA	125	125		170	500	380
Dominante Wellenlänge / dominant wavelength	λ_{DOM} / nm	628	588		470	$x = 0,25-0,37$ $y = 0,205-0,375$	525
Abstrahlwinkel / viewing angle	2ϕ / °						
Betriebstemperatur / operating temperature	T_{OP} / °C	-40 / +70	-40 / +70		-40 / +70	-40 / +70	-40 / +70
Lagertemperatur / storage temperature	T_{STG} / °C	-40 / +100	-40 / +100		-40 / +100	-40 / +100	-40 / +100
Stromaufnahme/ Current consumption	I_{CC} / mA typ. 24V typ. 230V	18 4,2	18 4,2		16 4,2	16 4,2	18 4,2
Lebensdauer* typ. bei 25°C/ Life time* typ. at 25°C	h	50.000	50.000		50.000	20.000	50.000

* Abfall auf 50% des Ausgangswertes

* Decrease to 50 % of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Specifications are subject to change without notice.


© 30.08.2006 Signal-Construct GmbH, Germany

Signal Construct GmbH

Brückenäckerweg 4
P.O. Box 1366
e-mail: info@signal-construct.de

D-75223 Niefern-Öschelbronn
D-75220 Niefern-Öschelbronn
Web: www.signal-construct.de

Phone: (+49) (0) 7233 / 9531-0
Fax: (+49) (0) 7233 / 9531-29



Plan Kopf mattchrom Flat Top frosted chromium plated Typ / type	Artikel Nr.: / part number	
	24-28 V AC/DC	230 V AC/DC
rot / red	SMFP 3020249	SMFP 3020289
gelb / yellow	SMFP 3031249	SMFP 3031289
blau / blue	SMFP 3024249	SMFP 3024289
weiß / white	SMFP 3026249	SMFP 3026289
ultra-grün / ultra-green	SMFP 3017249	SMFP 3017289

Plan Kopf schwarzchrom Flat Top black chromium Typ / type	Artikel Nr.: / part number	
	24-28 V AC/DC	230 V AC/DC
rot / red	SMEP 3020249	SMEP 3020289
gelb / yellow	SMEP 3031249	SMEP 3031289
blau / blue	SMEP 3024249	SMEP 3024289
weiß / white	SMEP 3026249	SMEP 3026289
ultra-grün / ultra-green	SMEP 3017249	SMEP 3017289