


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittlung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34



silbergrau einbrennlackiert - silver grey stove-enamelled																																			
 [mm]						Roh- / Ausgangsteil						Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Messing - brass							STUV Mat.-Nr. ---								
																				Abmessung							0 g cm³								
												Datum				Name				Benennung door holder with counter sunk screw							Maßstab 1:1								
												Bearb.				19.06.07																m.teke			
												Gepr.																			Format A4H				
												Norm																							
												Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de								Zeichnungsnummer 18700390-08700400							Blatt 01 von 1 Bl.								
Zust.		Änderung						Datum		Name		Urspr.: 187003900000								Ers. f.:				Ers. d.:											
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf						
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000						
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,2							