


Stecker (m) 50 Ohm

Crimp plug (m) 50 Ohm

Löt-Crimpversion
Montageanleitung: M6/K3

Solder crimp version
Assembly instruction: M6/K3



Best.-Nr.
Ordering code

Kabelgruppe
Cable group

53.1415.411*

1 (RG 178 B/U, RG 196 A/U)

53.1415.421*

2 (RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U)

53.1415.451*

5 (RG 316 doppelgeschirmt K02252-d)
(double braided screen)

* Bei Bestellung Oberflächenausführung beachten:
Letzte Ziffer

1 = Industrieausführung
2 = MIL-G-45204 A Type II Klasse 1 und 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Andere Oberflächen auf Anfrage

* Note: When ordering outer surface finish is defined by last digit


1 = Industrial
2 = MIL-G-45204 A Type II Class 1 and 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Others on request

Stecker (m) 50 Ohm

Crimp plug (m) 50 Ohm

Löt-Crimpversion
Montageanleitung: M6/K3

Solder crimp version
Assembly instruction: M6/K3



Best.-Nr.
Ordering code

Kabelgruppe
Cable group

1259.53.1415.411*

1 (RG 178 B/U, RG 196 A/U)

1259.53.1415.421*

2 (RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U)

1259.53.1415.451*

5 (RG 316 doppelgeschirmt K02252-d)
(double braided screen)

* Bei Bestellung Oberflächenausführung beachten:
Letzte Ziffer

1 = Industrieausführung
2 = MIL-G-45204 A Type II Klasse 1 und 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Andere Oberflächen auf Anfrage

* Note: When ordering outer surface finish is defined by last digit


1 = Industrial
2 = MIL-G-45204 A Type II Class 1 and 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Others on request

Winkelkabelstecker (m) 50 Ohm

Crimp angle plug (m) 50 Ohm

Löt-Crimpversion
Abschlußscheibe einpressen
Montagewerkzeug AGK 1835
Montageanleitung: M38/K2

Solder crimp version
Terminating washer press in
Assembly tool AGK 1835
Assembly instruction: M38/K2



Best.-Nr.
Ordering code

Kabelgruppe
Cable group

53.1425.411*

1 (RG 178 B/U, RG 196 A/U)

53.1425.421*

2 (RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U)

53.1425.451*

5 (RG 316 doppelgeschirmt K02252-d)
(double braided screen)

* Bei Bestellung Oberflächenausführung beachten:
Letzte Ziffer

1 = Industrieausführung
2 = MIL-G-45204 A Type II Klasse 1 und 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Andere Oberflächen auf Anfrage

* Note: When ordering outer surface finish is defined by last digit


1 = Industrial
2 = MIL-G-45204 A Type II Class 1 and 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Others on request

Winkelkabelstecker (m) 50 Ohm

Crimp angle plug (m) 50 Ohm

Löt-Crimpversion
Abschlußscheibe löten
Montageanleitung: M38/K2

Solder crimp version
Terminating washer solder
Assembly instruction: M38/K2



Best.-Nr.
Ordering code

Kabelgruppe
Cable group

228.53.1425.411*

1 (RG 178 B/U, RG 196 A/U)

228.53.1425.421*

2 (RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U)

228.53.1425.451*

5 (RG 316 doppelgeschirmt K02252-d)
(double braided screen)

* Bei Bestellung Oberflächenausführung beachten:
Letzte Ziffer

1 = Industrieausführung
2 = MIL-G-45204 A Type II Klasse 1 und 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Andere Oberflächen auf Anfrage

* Note: When ordering outer surface finish is defined by last digit

1 = Industrial
2 = MIL-G-45204 A Type II Class 1 and 2
5 = Optalloy
9 = Low Cost (8 µ Ni)
Others on request

Technische Daten Technical Data

[illegible]