








LOC	DIST	REVISIONS						
J		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			A	REVISED	ECR-12-015145	28AUG12	YN	YF
			A1	REVISED	ECR-15-010372	10JUL15	D1	RK



1. MATING CONNECTOR PART NUMBER; SEE TABLE-1.
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY.
 2. RECOMMENDED SCREW : PAN-HEADED,
TYPE 2 TAPPING SCREW OF DIA 3mm X LENGTH 6mm
REFER TO JIS B1115,B1122
 3. FASTENING TORQUE FOR SCREW(REFERENCE) : 0.392N·m MAX
 4. INSTRUCTION SHEET NO; 411-5928
 5. APPLIED TERMINAL : SEE TABLE-2.
- △. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH : SEE TABLE.
- △. MEASURED AT 6mm FROM -Z-
- △. MEASURED AT 2mm FROM -Z-
- △. SCREW HOLE DIMENSION : SEE TABLE.

1. 嵌合相手ハウジング番号は、TABLE-1参照。
プラグハウジングアセンブリと支障なく嵌合すること。
 2. 推奨取付ねじ : JIS B1115,B1122 タッピングねじ
なべ2種、呼び径3、長さ6 以下。
 3. ねじ締め付トルク(参考) : 0.392N・m 最大
 4. 取扱説明書NO; 411-5928
 5. 適用メス端子はTABLE-2 参照
- △. コンタクト仕上識別記号 : 表参照。
- △. -Z- 面から6mmの範囲で測定。
- △. -Z- 面から2mmの範囲で測定。
- △. ねじ寸法はTABLE 参照

TABLE-1

POS. 極数	PLUG HOUSING PART No プラグハウジング型番
16	1318386-1

TABLE-2

SIGNAL 025	TIN	TERMINAL No 端子型番	1123343-1	APPLICABLE WIRE RANGE(FEMALE) 適用電線(メス)	
				CAVS/CAVUS 0.22~0.5mm ²	AVSS/AVSSH/AESSX 0.3~0.5mm ²

I	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 16	BRASS	Ø2.63	NATURAL	SPS GF30	1565476-7
I	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 16	BRASS	Ø2.4	NATURAL	PBT GF30	1565476-4
I	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 16	BRASS	Ø2.4	BLACK	PBT GF30	1565476-2
I	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 16	BRASS	Ø2.4	NATURAL	PBT GF30	1565476-1
△ MARKING マーキング	OUTER 外装	INNER 内装	FINISH 仕上	MATERIAL 材料	△ N	COLOR 色	MATERIAL 材料	PART NUMBER 製品型番
	PACKING STYLE 梱包形態		CONTACT コンタクト		HOUSING ハウジング			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN R. KOMIYAMA	26NOV01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm				CHK H. YAMAGAMI	26NOV01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD N. SAI	26NOV01	NAME 025 SERIES 16 POSITION (PCB V-TYPE) CAP HOUSING ASSEMBLY		
0-PLC 一般公差 : ±0.3				PRODUCT SPEC		SIZE A1		
1-PLC 公差 : ±0.1				APPLICATION SPEC		CAGE CODE C=1565476		
2-PLC 公差 : ±0.1				WEIGHT 5.03 g		RESTRICTED TO REV A1		
3-PLC 公差 : ±0.1				CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		
4-PLC 公差 : ±0.1						SHEET 1 OF 1		