

|             |                                                                                                                                 |               |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Artikel     | 2047                                                                                                                            |               |                   |
| Bezeichnung | Stecker mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, Winkelausführung mit seitlichem Schutzkontakt und 2. Schutzkontaktsystem, R2-Typ |               |                   |
| Art.-Nr.    | Farbe                                                                                                                           | EAN           | EDV               |
| 2047 sw     | schwarz                                                                                                                         | 4000993005859 | 02047.0000.02.000 |
| 2047 ws     | weiss                                                                                                                           | 4000993005842 | 02047.0000.01.000 |



2047 ws

Schutzkontaktstecker, wiederanschließbar, abgewinkelt,  
DIN 49441-1, CEE7-7, R2 (Mittenschutzkontakt+Seitenschutzkontakt)

Nennspannung: 250V~  
Nennstrom: 16A  
Schutzart: IP20

Bauart: DIN 49441, CEE7-7 R2  
Anschluss.Art: Schraubanschluss  
Zuleitung.VDE: H05VV-F 3G1,0/3G1,5/3G2,5 (1,0mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup>)  
Material.Kontakt.Buchse: CuZn 37  
Material.Kontakt.Stift: CuZn 39  
Material.Kontaktträger: Polypropylen  
Material.Gehäuse: Polypropyl  
Abisolierung: L,N: 25mm PE: 40mm  
Sicherheit.Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04  
Konformität.CE: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC.  
Konformität.ROHS: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2002/95/EC.  
Kennzeichnung: 2047(533), VDE-Zeichen

