



| ISO<br>2768 mK | Längenmaße      |                |                  |                   |                    | Winkelm Maße |                 |                  |                   |             | Fasen / Rundungsradien |               |                |                  | Geradheit u. Ebenheit |                 |                  |                   |                    | Rechtwinklig. |                   |                    | Symmetrie  |                   |                    | Lauf |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------|
|                | 0,5<br>bis<br>6 | 6<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>120 | 120<br>bis<br>400 | 400<br>bis<br>1000 | bis<br>10    | 10<br>bis<br>50 | 50<br>bis<br>120 | 120<br>bis<br>400 | über<br>400 | 0,5<br>bis<br>3        | 3<br>bis<br>6 | 6<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>120 | bis<br>10             | 10<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>100 | 100<br>bis<br>300 | 300<br>bis<br>1000 | bis<br>100    | 100<br>bis<br>300 | 100<br>bis<br>1000 | bis<br>100 | 100<br>bis<br>300 | 100<br>bis<br>1000 |      |
| mittel / K     | ± 0,1           | ± 0,2          | ± 0,3            | ± 0,5             | ± 0,8              | ± 1°         | ± 30'           | ± 20'            | ± 10'             | ± 5'        | ± 0,2                  | ± 0,5         | ± 1            | ± 2              | 0,05                  | 0,1             | 0,2              | 0,4               | 0,6                | 0,4           | 0,6               | 0,8                | 0,6        | 0,6               | 0,8                | 0,2  |