

A

B

C




D

E

F

G

H



Contact	Dim A	Dim B	Contact	Dim A	Dim B	Contact	Dim A	Dim B
01	2.54	—	15	38.10	35.56	29	73.66	71.12
02	5.08	2.54	16	40.64	38.10	30	76.20	73.66
03	7.62	5.08	17	43.18	40.64	31	78.74	76.20
04	10.16	7.62	18	45.72	43.18	32	81.28	78.74
05	12.70	10.16	19	48.26	45.72	33	83.82	81.28
06	15.24	12.70	20	50.80	48.26	34	86.36	83.82
07	17.78	15.24	21	53.34	50.80	35	88.90	86.36
08	20.32	17.78	22	55.88	53.34	36	91.44	88.90
09	22.86	20.32	23	58.42	55.88	37	93.98	91.44
10	25.40	22.86	24	60.96	58.42	38	96.52	93.98
11	27.94	25.40	25	63.50	60.96	39	99.06	96.52
12	30.48	27.94	26	66.04	63.50	40	101.60	99.06
13	33.02	30.48	27	68.58	66.04			
14	35.56	33.02	28	71.12	68.58			

Materials

Pin (outer sleeve) :	Brass,machined, CuZn38Pb2
Clip (contact 4 finger) :	Beryllium copper, heat treated or PHBZ
Plating (outer sleeve) :	Tin plated : 2µm/80µ"nickel,5µm/200µ" Tin
Plating clip (contact):	2µm/80µ"nickel, Gold
Insulator body (black) :	Glass filled thermoplastic polyester UL94V-

Electrical

Current rating : 3 Amps/contact max.
Contact resistance : Max 4mΩ
Insulation resistance : Min 10,000mΩ @ 500 V AC
Operating Voltage : 100 VRMS / 150 V AC

Mechanical

Operating temperature :	Tin plated: -40°C to +105°C
Average insertion force with steel pin of:	0.43mm/0.017" < 250g
Average withdrawal force with steel pin of:	0.43mm/0.017" > 50g
Mechanical life :	min.200
Packaging:	Tube

[illegible]

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

ARxx-HZW-TT-R

Title	IDC-Socket, Wire Wrap, Pitch: 2.54MM, Pin Length: 17.80.MM
--------------	---

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet
