


LED-Signalleuchte SMTD Ø22 mm IP67

LED-Indicator SMTD Ø22 mm IP67



Spezifikation

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor
 Schutzart IP67
 Einbau-Ø22mm, Schraubbefestigung, mattierte
 Leuchtfläche für optimalen Ein/Aus-Kontrast,
 Metallgehäuse mattverchromt.
 Lieferumfang: Leuchte mit Rändelmutter und
 zusätzlichem Außendichtring.
 Typen für Niederspannung (bis 60V) als
 AC/DC Ausführung. Netzspannungstypen
 (130/230V) nur AC Betrieb zulässig.
 Einbau-Öffnung: Ø22+0,2mm
 Anschluss: Schraubklemmen für Kabelquer-
 schnitte bis 1,5 mm².

Materialien

Teil	Material
Reflektor	Messing verchromt
Gehäuse	PA6.6
Mutter	Aluminium
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70

Betriebstemperatur	-40/+70°C
Lagertemperatur	-40/+100°C

Optionen

Als Version mit Außen-Reflektor-Gehäuse lieferbar
 siehe 347-SMSD22X
 Gehäuse schwarzchrom
 siehe 344-SMDD22X
 Gehäuse glanzchrom
 2-farb Versionen mit allen Kombinationen der

Specification

LED-indicator with inside reflector
 Protection IP67
 Mounting-Ø22mm, crew fastening, matt
 surface for good on-off contrast, metal housing
 in frosted chromium plated.
 Content of delivery: Luminaire with knurled nut
 and seal ring.
 Types for low voltage (up to 60V) as AC/DC
 version. Types for mains voltage
 (130/230V) are only for AC operation.
 Mounting-hole: Ø22+0,2mm
 Connection: Screw terminal for wire cross
 section up to 1.5 mm².

Material

Part	Material
Reflector	Brass chromium plated
Housing	PA6.6
Nut	Aluminium
seal ring / sealing disk	NBR 70

Operation Temperature	-40/+70°C
Storage Temperature	-40/+100°C

Options

Also available as version with outside refektor
 reference 347-SMSD22X
 Housing black chromium plated
 reference 344-SMDD22X
 Housing chromium plated
 2-colour types with all combinations of the single

Optionen

einfarbigen Typen

Auch mit Flachstecker 2,8x0,8mm
und integriertem Vorwiderstand (optional)

Auch in Sonderspannungen lieferbar

Options

colour
types

with tab-terminals 2,8x0,8mm
and integrated resistor (option)

Also available in special voltages

Artikel/ Part		Artikel-Text			Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom luminous flux	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer live-time	
SMTD22034		SL Ø22 rot 24V AC/DC Innenrefl. m			FPI Ø22 red 24V AC/DC inside refl. f			
24 V	 red rot	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	360 mW	50000 h	
SMTD22038		SL Ø22 rot 130/230V AC Innenrefl. m			FPI Ø22 red 130/230V AC inside refl. f			
230 V	 red rot	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	3.450 mW	50000 h	
130 V	 red rot	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	1.950 mW	50000 h	
SMTD22134		SL Ø22 gelb 24V AC/DC Innenrefl. m			FPI Ø22 yell. 24V AC/DC inside refl. f			
24 V	 yellow gelb	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	360 mW	50000 h	
SMTD22138		SL Ø22 gelb 130/230V AC Innenrefl. m			FPI Ø22 yell. 130/230V AC inside refl. f			
230 V	 yellow gelb	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	3.450 mW	50000 h	
130 V	 yellow gelb	250 mcd/ 20,000 mA	160°	710 lm	15 mA	1.950 mW	50000 h	
SMTD22434		SL Ø22 blau 24V AC/DC Innenrefl. m			FPI Ø22 blue 24V AC/DC inside refl. f			
24 V	 blue blau	200 mcd/ 20,000 mA	160°	610 lm	15 mA	360 mW	50000 h	
SMTD22438		SL Ø22 blau 130/230V AC Innenrefl. m			FPI Ø22 blue 130/230V AC inside refl. f			
230 V	 blue blau	200 mcd/ 20,000 mA	160°	610 lm	15 mA	3.450 mW	50000 h	
130 V	 blue blau	200 mcd/ 20,000 mA	160°	610 lm	15 mA	1.950 mW	50000 h	
SMTD22634		SL Ø22 weiss 24V AC/DC Innenrefl. m			FPI Ø22 white 24V AC/DC inside refl. f			
24 V	 white weiss	600 mcd/ 20,000 mA	160°	2.200 lm	15 mA	360 mW	20000 h	
SMTD22638		SL Ø22 weiss 130/230V AC Innenrefl. m			FPI Ø22 white 130/230V AC inside refl. f			
230 V	 white weiss	600 mcd/ 20,000 mA	160°	2.200 lm	15 mA	3.450 mW	20000 h	
130 V	 white weiss	600 mcd/ 20,000 mA	160°	2.200 lm	15 mA	1.950 mW	20000 h	
SMTD22734		SL Ø22 ugrün 24V AC/DC Innenrefl. m			FPI Ø22 ugre. 24V AC/DC inside refl. f			
24 V	 ugreen ugrün	700 mcd/ 20,000 mA	160°	2.000 lm	15 mA	360 mW	50000 h	
SMTD22738		SL Ø22 ugrün 130/230V AC Innenrefl. m			FPI Ø22 ugre. 130/230V AC inside refl. f			
230 V	 ugreen ugrün	700 mcd/ 20,000 mA	160°	2.000 lm	15 mA	3.450 mW	50000 h	
130 V	 ugreen ugrün	700 mcd/ 20,000 mA	160°	2.000 lm	15 mA	1.950 mW	50000 h	

Layout FPI

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Wir achten bei der Entwicklung und Herstellung und beim Energieverbrauch unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this e-mail