


DC AMMETER SHUNTS



DERIVADORES DE CORRIENTE (SHUNTS)



50 mV MODEL / 1500 THROUGH 2000 AMPERES / TYPE FJ 1500 a 2000 AMPERES / 50 mV MODELO

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		E		F		G	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
FJ-1500-50	1500	244.48	9 5/8	76.2	3	25.4	1	92.08	3 5/8	11.11	7/16	50.8	2	12.7	1/2
FJ-2000-50	2000	244.48	9 5/8	101.6	4	25.4	1	92.08	3 5/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1

100 mV MODEL / 1500 THROUGH 2000 AMPERES / TYPE FJ 1500 a 2000 AMPERES / 100 mV MODELO


FJ-1500-100	1500	285.75	11 1/4	76.2	3	25.4	1	133.35	5 1/4	11.11	7/16	50.8	2	12.7	1/2
FJ-2000-100	2000	285.75	11 1/4	101.6	4	25.4	1	133.35	5 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1

50 mV MODEL / 1000 THROUGH 2000 AMPERES / TYPE FK 1000 a 2000 AMPERES / 50 mV MODELO

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		E		F		G		H	J	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in
FK-1000-50	1000	230.19	9 1/16	66.68	2 5/8	38.1	1 1/2	190.5	7 1/2	13.49	17/32	38.1	1 1/2	14.29	9/16	2	66.68	2 5/8
FK-1200-50	1200	230.19	9 1/16	76.2	3	38.1	1 1/2	190.5	7 1/2	13.49	17/32	38.1	1 1/2	19.05	3/4	2	66.68	2 5/8
FK-1500-50	1500	230.19	9 1/16	76.2	3	38.1	1 1/2	190.5	7 1/2	13.49	17/32	38.1	1 1/2	19.05	3/4	2	66.68	2 5/8
FK-2000-50	2000	230.19	9 1/16	82.55	3 1/4	50.8	2	190.5	7 1/2	13.49	17/32	50.8	2	15.88	5/8	3	66.68	2 5/8

100 mV MODEL / 1000 THROUGH 2000 AMPERES / TYPE FK 1000 a 2000 AMPERES / 100 mV MODELO

FK-1000-100	1000	276.2	10 7/8	66.68	2 5/8	38.1	1 1/2	252.4	9 15/16	13.49	17/32	38.1	1 1/2	14.29	9/16	2	66.68	2 5/8
FK-1200-100	1200	276.2	10 7/8	76.2	3	38.1	1 1/2	252.4	9 15/16	13.49	17/32	38.1	1 1/2	19.05	3/4	2	66.68	2 5/8
FK-1500-100	1500	276.2	10 7/8	76.2	3	38.1	1 1/2	252.4	9 15/16	13.49	17/32	38.1	1 1/2	19.05	3/4	2	66.68	2 5/8
FK-2000-100	2000	276.2	10 7/8	82.55	3 1/4	50.8	2	252.4	9 15/16	13.49	17/32	50.8	2	15.88	5/8	3	66.68	2 5/8



H Number of copper blades at each end.
6.35 mm (1/4") thick, 6.35 mm (1/4") Apart.

H Número de disipadores de cobre en cada cuerpo.
6.35 mm (1/4") de espesor, 6.35 mm (1/4") de separación.

Dimensions in mm (inches). Tolerances ± 0.381 mm (0.015 in) for hole diameters, other tolerances ± 0.762 mm (0.030 in) unless otherwise noted. Dimensions are subject to change without notice.

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas) con tolerancia ± 0.381 mm (0.015 in) para los diámetros de los barrenos, para las demás medidas 0.762 mm (0.030 in) a menos de que se especifique otra. Las dimensiones pueden variar sin previo aviso.