





1. VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT
 2. VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT
 3. VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS 1. BZW. 2. IM VERSANDKARTON VERPACKT
 4. MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT
 5. POS. 4 UND 5 LOSE BEIGELEGT
 6. EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5)
 BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND $1.3^{+0.2}$ Nm

1. VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT
 2. VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT
 3. VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS 1. BZW. 2. IM VERSANDKARTON VERPACKT
 4. MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT
 5. POS. 4 UND 5 LOSE BEIGELEGT
 6. EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5)
 BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND $1.3^{+0.2}$ Nm

						ORDER-NO. BESTELL-NR.				
2120382-6	2120382-5	2120382-4	2120382-3	2120382-2	2120382-1					
1	1	-	-	-	-	9	HVT PIN CONTACT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10 HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10		Ag Ag	CuZn CuZn
-	-	1	1	-	-	8	HVT PIN CONTACT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12 HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12		Ag Ag	CuZn CuZn
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	7	PLASTIC BAG KUNSTSTOFF-BEUTEL		TRANSPARENT TRANSPARENT	-
3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	6	MINIGRIP BAG MINIGRIP-BEUTEL		TRANSPARENT TRANSPARENT	-
1	1	1	1	1	1	5	METAL NUT M12x1.5 METALL MUTTER M12x1.5		BLANK BLANK	- -
1	1	1	1	1	1	4	SEAL, FLAT GASKET FLACHDICHTUNG		BLACK SCHWARZ	- -
-	-	-	-	1	1	3	HVT PIN CONTACT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14 HVT KONTAKTSTIFT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14		Ag Ag	CuZn CuZn
1	-	1	-	1	-	2	PIN HOUSING MINUS CODING STIFTGEHÄUSE MINUSKODIERUNG		BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	-	1	-	1	1	PIN HOUSING PLUS CODING STIFTGEHÄUSE PLUSKODIERUNG		BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
ITEM-NO. POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL	
							COLOUR/FARBE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AM INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN T. NAGEL 02DEC2010	tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSE IN HETEN: mm		CHK H. SCHERER 02DEC2010	NAME INVERTED CONVERTER CONNECTOR WECHSELRICHTERANSCHLUSS	ABSOLETE NOT the LATEST REVISION
		APVD A. WOEBER 02DEC2010		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. A 200779 C-2120382	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488		
MATERIAL -	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -	WEIGHT GEWICHT -	SHEET BLATT 1	
CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB 2:1	OF VON 2	
		REV A1		



4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC	
C COPYRIGHT 2004		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.				DIST	
						P	
						LTR	
						REVISIONS	
						AENDERUNGEN	
						DESCRIPTION	
						BESCHREIBUNG	
						DATE	
						DWN	
						APVD	