


PTFA3115

A black, ergonomic, handheld device with a trigger-like button and a cable, likely a specialized tool or sensor. The device has a cylindrical body with a textured grip and a small, circular button or sensor located on the side. A black cable is attached to the top of the device. The device is shown against a white background.

diamètre et filetage spécifique ==> A utiliser avec l'écrou fourni
Diameter and Threading not standard
 ==> *use the nut delivered with the sensor*



_celduc®
r e l a i s

Matériaux :

Boîtiers et écrous : Nylon 6 -chargé 30% fibre de verre

Flotteur : Nylon 6 -chargé 30% fibre de verre

Joint torique: Nitrile

Fils de raccordement : Ø 1,85 (0,5 mm²) température : 85°C**Materials:**


Housing and nuts : Nylon 6, 30% glass filled

Float : Nylon 6, 30% glass filled

O-rin : Nitrile rubber

Lead wires : Ø 1,85 (0,5mm²) heat-resistant PVC wire : 85 °C**Caractéristiques (à 20°C) / specifications (at 20°C)**

Paramètre / Parameter	Symbol	Typ.	Unit
ELECTRIQUE /ELECTRICAL			
Puissance maximum commutable/ Max switching power		50	VA
Courant maximum commutable/ Max switching current		0,5	A
Tension maximale commutable/Max switching voltage		300	VAC/DC
Tension de claquage / Min breakdown voltage		500	VDC
Courant passant maximum / Maximum Carry current		2,5	A
Résistance de contact/ Contact resistance		150	mΩ
GENERALES/ MECHANICAL and ENVIRONMENTAL			
Température de fonctionnement hors fils /temperature rating (wires excepted)		0-85	°C
Isolement partie électrique- boîtier / Insulation between electrical parts and housing		2500	VRMS
Durée de vie (charge résistive) / Operating life (resistive load)		1 x10 ⁶	operations
Dimensions/Dimensions		fig 1	
Détection / Operation level		fig 2	
Longueur des fils / wires length		1,5	m

ISO 9001
N° 1993/1106a**celduc**[®]
r e l a i swww.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21

Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19