


IR-Lumineszenzdiode (940nm) mit hoher Ausgangsleistung in SMR® Gehäuse High Power Infrared Emitter (940nm) in SMR® Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SFH 4542
SFH 4543



SFH 4542



SFH 4543

gemäß OS-PCN-2009-021-A2

acc. to OS-PCN-2009-021-A2

Wesentliche Merkmale

- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- SMR® (Surface Mount Radial) Gehäuse
- Gehäusegleich mit Fotodiode SFH 2500
- Kurze Schaltzeiten

Anwendungen

- Sensorik
- Diskrete Lichtschranken
- Diskrete Optokoppler

Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Features

- High Power Infrared LED
- SMR® (Surface Mount Radial) package
- Same package as photodiode SFH 2500
- Short switching times

Applications

- Sensor technology
- Discrete interrupters
- Discrete optocouplers

Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung ¹⁾ ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$) Radiant Intensity Grouping ¹⁾ $I_e \text{ (mW/sr)}$
SFH 4542	Q65110A8093	$\geq 100 \text{ (typ. 230)}$
SFH 4543	Q65110A8094	$\geq 100 \text{ (typ. 230)}$

¹⁾ gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ / measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Grenzwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}, T_{stg}	- 40 ... + 85	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	I_F	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	1	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	180	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 20 mm ² Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 20 mm ² each	R_{thJA}	300	K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$	λ_{peak}	950	nm
Schwerpunkt-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength $I_F = 100\text{ mA}$	$\lambda_{centroid}$	940	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 100\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	42	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 10	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.09	mm ²
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3×0.3	mm ²


Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics** (cont'd)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$	t_r , t_f	12	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	V_F V_F	1.5 (< 1.8) 2.4 (< 3.0)	V V
Sperrstrom Reverse current	I_R	not designed for reverse operation	μA
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_{e\text{ typ}}$	65	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_I	- 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_V	- 3	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of λ , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_λ	+ 0.3	nm/K

Strahlstärke I_e in Achsrichtung¹⁾gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01$ sr**Radiant Intensity I_e in Axial Direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01$ sr


Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		-AW	-BW	-CW	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{e \min}$ $I_{e \max}$	100 200	160 320	250 500	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1$ A, $t_p = 25$ μ s	$I_{e \text{ typ}}$	1000	1700	2600	mW/sr

¹⁾ Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) /
Only one bin in one packing unit (variation lower 2:1)

Abstrahlcharakteristik**Radiation Characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$** 


Relative Spectral Emission

$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$




Forward Current

$$I_F = f(V_F), \text{ single pulse, } t_p = 100 \mu\text{s}$$




$$\text{Radiant Intensity } \frac{I_e}{I_e(100 \text{ mA})} = f(I_F)$$

Single pulse, $t_p = 25 \mu\text{s}$




Max. Permissible Forward Current

$$I_F = f(T_A), R_{\text{thJA}} = 300 \text{ K/W}$$




Permissible Pulse Handling Capability

$$I_F = f(\tau), T_A = 25^\circ\text{C}, \text{ duty cycle } D = \text{parameter}$$




Permissible Pulse Handling Capability

$$I_F = f(\tau), T_A = 85^\circ\text{C}, \text{ duty cycle } D = \text{parameter}$$




Maßzeichnungen Package Outlines

SFH 4542





SFH 4543



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).


Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 3
Preconditioning acc. to JEDEC Level 3
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)



Profileigenschaften Profile Feature	Bleifreier Aufbau / Pb-Free Assembly (SnAgCu)	
	Empfehlung / Recommendation	Grenzwerte / Max. Ratings
Aufheizrate zum Vorwärmen*) / Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C	2 K / s	3 K / s
Zeit ts von T _{Smin} bis T _{Smax} / Time ts from T _{Smin} to T _{Smax} 150 °C to 200 °C	100 s	min. 60 s max. 120 s
Aufheizrate zur Spitzentemperatur*) / Ramp-up rate to peak*) 180 °C to Tp	2 K / s	3 K / s
Liquidustemperatur TL / Liquidus temperature TL	217 °C	
Zeit tL über TL / Time tL above TL	80 s	max. 100 s
Spitzentemperatur Tp / Peak temperature Tp	245 °C	max. 260 °C
Verweilzeit tp innerhalb des spezifizierten Spitzentemperaturbereichs Tp - 5 K / Time tp within the specified peak temperature range Tp - 5 K	20 s	min. 10 s max. 30 s
Abkühlrate*) / Ramp-down rate*) Tp to 100 °C	3 K / s	6 K / s maximum
Zeitspanne von 25 °C bis zur Spitzentemperatur / Time from 25 °C to peak temperature		max. 8 min.

Alle Temperaturen beziehen sich auf die Bauteilmitte, jeweils auf der Bauteiloberseite gemessen / All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the package

* Steigungsberechnung $\Delta T / \Delta t$: Δt max. 5 s; erfüllt über den gesamten Temperaturbereich / slope calculation $\Delta T / \Delta t$: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components ¹, may only be used in life-support devices or systems ² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.