











5-1241608-1	C	0.75...1.5	Sn	c	0.2	A = 3.5 B = 5.1 C = 7.7 L = 16.5	E = 2.7 G = 2.9 D _{DR} = 1.4	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 2.1
1241608-6	C		Ag	B				
1241608-3	C		△4	B				
1241608-2			Au	B				
1241608-1	C	0.35...0.5	Sn	B	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 L = 15.8	E = 1.9 G = 1.9 D _{DR} = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D _{ISO} = 1.4
1452158-2			Au	A				
1452158-1	B		Sn	A				
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	DGB WIRE-SIZE-RANGE mm 2	Oberflaeche SURFACE	Crimpausfuehrung CRIMP DESIGN	Gewicht WEIGHT g	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso' crimp INSU. CRIMP
Abmessungen/DIMENSIONS mm								



C6 Crimpausfuehrung A CRIMP DESIGN A



C6 Crimpausfuehrung B CRIMP DESIGN B





Crimpausfuehrung C CRIMP DESIGN C



Bemerkungen NOTES

- 1 Kontakt nur fuer Testzwecke (erhoehte Steckzyklenzahl), nicht fuer Serieneinsatz
CONTACT ONLY FOR SPECIAL TEST-APPLICATIONS (HIGH MATING-CYCLES), NOT FOR SERIES-APPLICATION
- 2 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Oberflaeche: blank, Material CuNi12Zn24
SURFACE: UNCOATED, MATERIAL CuNi12Zn24
- C6 5 DATE-CODE (WEEK / YEAR (E.G. WEEK NUMBER 38 / YEAR 2007))
Datumscode (Woche / Jahr, z. B. KW38 / Jahr 2007)
- C6 6 SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung
- C6 7 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- C6 8 DIE-IDENTIFICATION
Werkzeug-Kennzeichnung



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMF INTEGRATED CONTROLLED. ANFORDERUNG, FÜR DIESE ZEICHNUNG VORZULEGEN, IST ZU VERFÜGBAR. DIE KUNDEN SIND ZU VERFÜGBAR, ANFORDERUNG, FÜR DIESE ZEICHNUNG VORZULEGEN, IST ZU VERFÜGBAR.		DWN S. Garcia 04FEB2000	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CMV C. Boemmel 04FEB2000	NAME MGS 1.5, CLEAN BODY Produktgruppenschnitzng, Buchsenkontakt PRODUCTGROUPDRAWING, SOCKET CONTACT	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN		APVD D. Jottler 04FEB2000	SIZE A1	
0 PLC ± DIN 1 PLC ± 6930- m 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± 5 PLC ± 6 PLC ± 7 PLC ± 8 PLC ±		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-10030 APPLICATION SPEC ANWENDUNGSSPEZ. 114-10266	SCALE MASSSTAB 10:1	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -	SHEET BLATT 1 OF 1	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	REV C6	