









LOC	DIST	REV	LYR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJEKT NR.:		A		Zeichnung erstellt	21AUG2008	CLA	JW0



NOTES:
Bemerkungen:


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen
sind zu korrigieren.
- USABLE CONTACTS AMP MCP 1.2
SEE TE-NO. 1452674
Verwendbare Kontakte AMP MCP 1.2
siehe TE-Zeichnung 1452674
- MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1,0 mm² FLR,
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsraum
- SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehäusesicherung in Vorraststellung
- SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-1
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-1

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet


TE- Bestell-Nr. ORDER-NO.	COD	Benennung TITLE	REV	QTY	Benennung Einzelteil TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM
3-1718811-1	C	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	natur/NATURE	4
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	blau/BLUE	1
				1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	natur/NATURE	4
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	natur/NATURE	1
				1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	natur/NATURE	4
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK	1

RETAINER AND CPA IN END POSITION
Kontakt- und Gehäusesicherung
in Endraststellung




2:1



3D VIEW
3D Ansicht
1:1



1:1



TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		DWN 21AUG2008		Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
CAGE A. Schroebel		NAME CONNECTOR, 2POS., MCON-1.2, SEALED Gehäuse, 2pol., MCON-1.2, dicht		RESTRICTED TO NUR FÜR	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A1	
WEIGHT GEWICHT		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	
MATERIAL		DRAWING NO. 1718811		SHEET BLATT	
DIMENSIONS MASSNEHMEN		CAGE CODE 00779		OF VON	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ALLE DIMENSIONEN		DRAWING NO. 1718811		REV A	