

SJ104311
(図面番号) (DRAWING NO.)


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	10.Apr.2006	059849	形状変更(インシュレータ) REVISED FORM(INSULATOR)		K.HISAMATSU	M.SUZUKI	H.AMEMIYA
3	21.Apr.2006	059965	誤記訂正 CORRECT AN ERROR		K.HISAMATSU	<i>m. Suzuki</i>	K.Hisatomu

TABLE 1


NO. OF CONTACTS(N)	A	B	C	D
21	21.25	10.0	13.2	24.95
31	26.25	15.0	18.2	29.95
41	31.25	20.0	23.2	34.95
51	36.25	25.0	28.2	39.95

TABLE 2





CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN OVER NICKEL Ni上Sn



CABLE ASSEMBLED CONDITION(REF.)
ケーブルル結線状態図(参考)



SECT. A-A



NOTE 1

NOTE1. HAND SOLDER BOTH SHELL CONNECTING SHARD AND GROUND BAR.
注1. シェルの接続片とグラウンドバーを半田付けしてください。

4	LOCK SPRING ロックスプリング	2	STAINLESS STEEL ステンレス		
3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94V-0
2	BASE SHELL ベースシェル	1	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snメッキ	
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 2.Aug.2005		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) FI-R
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) FI-RE**CL	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK. 査閲 APPD.		質量(MASS)	
角度(ANGLES)		承認 APPD.			
±0.8	×° ±				
× ±0.4	××° ±				
×× ±0.1					
××× ±					

DOF-0-212E(03.08)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-RE21CL](#)