



## Gewindepuffer

Material: Körper: Naturkautschuk (NR), schwarz  
Metallteile: Stahl verzinkt



### Innen-/Innengewinde




| Artikel-Nr. | D  | H  | Gewindeabmessung |   | Material<br>Shore A ° | MOQ<br>Stück |
|-------------|----|----|------------------|---|-----------------------|--------------|
|             |    |    | d                | T |                       |              |
| 122615      | 6  | 7  | M3               | 3 | NR 55                 | 50           |
| 110090      | 8  | 8  | M3               | 3 | NR 55                 | 50           |
| 110540      | 10 | 10 | M4               | 4 | NR 57                 | 50           |
| 120792      | 10 | 15 | M4               | 4 | NR 55                 | 50           |
| 100445      | 15 | 15 | M4               | 4 | NR 55                 | 50           |
| 110556      | 15 | 20 | M4               | 4 | NR 55                 | 50           |
| 110524      | 20 | 15 | M6               | 5 | NR 55                 | 50           |
| 111438      | 20 | 20 | M6               | 5 | NR 55                 | 50           |
| 100930      | 20 | 25 | M6               | 5 | NR 55                 | 50           |
| 110043      | 25 | 20 | M6               | 5 | NR 55                 | 50           |
| 100583      | 25 | 25 | M6               | 5 | NR 55                 | 50           |


Weitere Abmessungen, Gewindeausführungen und Materialien auf Anfrage.

## Anschlagpuffer

Material: Körper: Naturkautschuk (NR), schwarz  
Metallteile: Stahl verzinkt




### zylindrisch einseitig Außengewinde



| Artikel-Nr. | D  | H  | Gewindeabmessung |    | Material<br>Shore A ° | MOQ<br>Stück |
|-------------|----|----|------------------|----|-----------------------|--------------|
|             |    |    | d                | l  |                       |              |
| 110484      | 10 | 10 | M4               | 10 | NR 55                 | 50           |
| 110463      | 15 | 4  | M4               | 10 | NR 55                 | 50           |
| 110913      | 15 | 10 | M4               | 10 | NR 55                 | 50           |
| 110718      | 15 | 15 | M4               | 10 | NR 55                 | 50           |

### konisch einseitig Außengewinde




| Artikel-Nr. | D  | H  | Gewindeabmessung |    | Material<br>Shore A ° | MOQ<br>Stück |
|-------------|----|----|------------------|----|-----------------------|--------------|
|             |    |    | d                | l  |                       |              |
| 110677      | 14 | 6  | M4               | 4  | NR 55                 | 50           |
| 122481      | 12 | 12 | M4               | 10 | NR 55                 | 50           |
| 100481      | 25 | 17 | M6               | 10 | NR 55                 | 50           |


Weitere Abmessungen, Gewindeausführungen und Materialien auf Anfrage.

## Gewindepuffer

Material: Körper: Naturkautschuk (NR), schwarz  
Metallteile: Stahl verzinkt




### Außen-/Außengewinde




| Artikel-Nr. | D  | H  | Gewindeabmessung |    | Material  | MOQ   |
|-------------|----|----|------------------|----|-----------|-------|
|             |    |    | d                | l  | Shore A ° | Stück |
| 120596      | 6  | 7  | M3               | 6  | NR 60     | 50    |
| 110004      | 8  | 8  | M3               | 6  | NR 55     | 50    |
| 110005      | 10 | 10 | M4               | 10 | NR 55     | 50    |
| 100953      | 10 | 15 | M4               | 10 | NR 55     | 50    |
| 100052      | 15 | 15 | M4               | 10 | NR 55     | 50    |
| 120978      | 15 | 20 | M4               | 10 | NR 55     | 50    |
| 100425      | 20 | 15 | M6               | 18 | NR 60     | 50    |
| 100504      | 20 | 20 | M6               | 18 | NR 55     | 50    |
| 100502      | 20 | 25 | M6               | 18 | NR 55     | 50    |
| 100545      | 25 | 20 | M6               | 18 | NR 55     | 50    |
| 100730      | 25 | 25 | M6               | 18 | NR 55     | 50    |

### Innen-/Außengewinde



| Artikel-Nr. | D  | H  | Gewindeabmessung |    |   | Material  | MOQ   |
|-------------|----|----|------------------|----|---|-----------|-------|
|             |    |    | d                | l  | T | Shore A ° | Stück |
| 121270      | 6  | 7  | M3               | 6  | 3 | NR 55     | 50    |
| 110325      | 8  | 8  | M3               | 6  | 3 | NR 55     | 50    |
| 121868      | 10 | 10 | M4               | 10 | 4 | NR 55     | 50    |
| 120379      | 10 | 15 | M4               | 10 | 4 | NR 55     | 50    |
| 111435      | 15 | 15 | M4               | 10 | 4 | NR 55     | 50    |
| 122638      | 15 | 20 | M4               | 10 | 4 | NR 55     | 50    |
| 120042      | 20 | 15 | M6               | 18 | 5 | NR 55     | 50    |
| 100522      | 20 | 20 | M6               | 18 | 5 | NR 57     | 50    |
| 110002      | 20 | 25 | M6               | 18 | 5 | NR 55     | 50    |
| 100776      | 25 | 20 | M6               | 18 | 5 | NR 55     | 50    |
| 122005      | 25 | 25 | M6               | 18 | 5 | NR 55     | 50    |

Weitere Abmessungen, Gewindeausführungen und Materialien auf Anfrage.



**Anschaubuffer auf Seite 110**