



		H1	NOTE 1 ADDED	20.2.98	Maite	Stückzahl
		J	PLATING SPEG-CHANGED	28FEB2012	PKS	RRP
P	F	LTR	REVISION RECORD	DATE	DR	APP

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1979
TE DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Maß 12,4 $\pm 0,3$ war 11,4 $\pm 0,2$	13.12.79	M. E. MÜLLER
A	Maß 18 $\pm 0,4$ war 18 $\pm 0,2$	13.12.79	M. E. MÜLLER
B	Ansicht korrigiert	30.1.80	M. E. MÜLLER
B	Maß 3,2 $\pm 0,3$ war 3,2 $\pm 0,2$	30.1.80	M. E. MÜLLER
C	CuSn6 3-5%Sn F56 war CuSn6 F53	17.3.80	M. E. MÜLLER
D	Maßspfeil des Maßes 4,2 korrigiert	9.7.80	M. E. MÜLLER
E	Maßspfeil zurückgeändert	20.3.81	M. E. MÜLLER
F	Maß 383-005 war 4,2; Haken	8.7.83	M. E. MÜLLER
G	- 7 hinzu	22.5.84	M. E. MÜLLER


SCHNITT A-A

für Flachstecker 6,3 DIN 46 244 Form A




SCHNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



NOTES:
1. Alternativ kann das AMP-Warenzeichen um 90° gedreht eingebracht werden.
THE ORIENTATION OF AMP-TRADE MARK CAN BE ALSO 90 DEGREES TO THAT SHOWN.



1 - 2,5 mm ²	3 - 4,3 mm	926 790 - 6	CuZn30 F53	verzinnt 1,0 µm MIN.
1	1	926 790 - 5	CuZn30 F53	blank
1	1	926 790 - 4	CuZn30 F53	vorverzinnt 1-3 µm
1	1	926 790 - 3	CuSn6 3-5%Sn F56	verzinnt 1,0 µm MIN.
1	1	926 790 - 2	CuSn6 3-5%Sn F56	blank
1	1	926 790 - 1	CuSn6 3-5%Sn F56	vorverzinnt 1-3 µm

926-790-7	Cu Fe	vorverzinnt 1-3 µm
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche

1 - 2,5 mm ²	3 - 4,3 mm	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser	Farbe	Gepr.	Gepr.

TE TE Connectivity		Benennung	
POSITIVE LOCK FLAG		K	
STECKHÜLSE 6,3		Rev.	
Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	Blatt-Nr.
± 0,2 mm	B	926790	1 von 1
± 0,1 mm			
Maßstab 4:1			

WAT 78-9719
WOS