




Einstellregler

PT 6 / PT 10 / PT 15 Kohle

PTC10 / PTC15 Cermet

■ Zertifiziert nach ISO 9001

■ Zertifiziert nach QS 9000



Bestellcode · Lieferbare Kurven · Lastminderungskurven	3
Diagramme Kohle- und Cermetschicht · Linearität · Widerstandswerte	4
Einstellregler PT6 Kohleschicht	5
Einstellregler PT10 Kohleschicht und PTC10 Cermetschicht	6/7
Sonderausführungen · Rändelknöpfe · Betätigungselemente PT10 / PTC10	8/9
Einstellregler PT15 Kohleschicht und PTC15 Cermetschicht	10/11
Sonderausführungen · Rändelknöpfe · Betätigungselemente PT15 / PTC15	12/13
Prüfverfahren nach DIN 41450	14

Das Prädikat „Millionenfach bewährt“ tragen unsere Elemente der Serien PT6, PT10 und PT15 zu Recht. Dieser Erfolg wird durch ständige Qualitätskontrollen und verbesserte fertigungstechnische Methoden gewährleistet, wie z.B. durch die Einführung der Statistical Process Control (SPC).

Hauptmerkmale der drei lieferbaren Größen (6 mm, 10 mm, 15 mm) sind:

- Kein Hartpapier-Träger, sondern hochwertige Polyester-Folie, dadurch hervorragend hinsichtlich Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung (keine Haarrisse).
- Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen verhindern.
- Doppelschleifer mit Zweifachlagerung.
- Ohmwert und Fertigungsdaten in Klarschrift.
- Vielfach als Schichtdrehwiderstand einsetzbar, da große Stabilität (bis 100.000 volle Betätigungen auf Anfrage).
- Alle Serien PT6, PT10 und PT15 in den üblichen Kurven lieferbar.
- Schleiferstellung durch Pfeil sichtbar.
- Beständig gegen die üblichen Mittel, die zur Reinigung von Leiterplatten verwendet werden. Ultraschall-waschbar.
- Eine große Vielfalt an Steckachsen und Rändelknöpfen in den Farben rot, blau, grün, schwarz, gelb, braun, grau und weiß steht zur Verfügung.


BESTELL-CODE

PIHER TRIMMER										Kurven	
C=Cermet, – =Kohle										– = Linear	
6=Ø 6, 10=Ø 10, 15=Ø 15										pos. Log. · neg. Log.	
										Andere auf Anfrage	
PT	C	10	M	h	2.5	1k	pos	Log	5207		
Rotor										Wert	Achsentyp
L = Schraubenzieher-schlitz										100 Ω = 4.7 MΩ	Siehe
M = Sechskant										Andere auf	Datenblatt
N = für Knopf oder Steckachse (nur PT 15)										Anfrage	
Montage										Rastermaß (mm)	
h = Achse horizontal zur Leiterplatte (Poti stehend)										Mod.	Anschlüsse u. Kollektor
v = Achse vertikal zur Leiterplatte (Poti liegend)										h (2.5)	10 2.5
										h (5)	10 5
										B	8.8 4
										v (12.5)	10 12.5
										va (12.5)	10 12.5
										v (15)	10 15
										v (17.5)	10 17.5
										D	8.8 Spez.

LIEFERBARE KURVEN

Widerstandskurven


- A = linear
B = positiv logarithmisch
C = negativ logarithmisch



Potis von der Frontseite (Piher-Spain-Seite) gesehen.

£


LASTMINDERUNGSKURVEN




--- Belastbarkeit Kohleschicht
— Belastbarkeit Cermetschicht

DIAGRAMME KOHLE- UND CERMETSCHICHT

Löteinfluß auf den Widerstandswert




Temperaturzyklus




Temperaturkoeffizient (Kohle)

(Für 95% der Fertigungslagen)




Temperaturkoeffizient (Cermet)


(Für 95% der Fertigungslagen)



Luftfeuchtigkeit



Elektrische Lebensdauer



LINEARITÄT

Unsere Einstellregler und Potentiometer werden in Bezug auf Linearität lt. DIN-Norm geprüft. Die Linearitätsabweichungen liegen bei etwa $\pm 4\%$. Andere eingegengte Abweichungen, mit 100%-iger Prüfung der Linearität auf Anfrage.

NENNWIDERSTANDSWERTE AB LAGER

Sofort lieferbare Widerstandswerte nach DIN 41426 gemäß E-3-Reihe. Sonderwerte auf Anfrage, Lieferzeit 6 Wochen.

100 Ω	1 KΩ	10 KΩ	100 KΩ	1 MΩ
220 Ω	2,2 KΩ	22 KΩ	220 KΩ	2,2 MΩ
250 Ω	2,5 KΩ	25 KΩ	250 KΩ	2,5 MΩ
470 Ω	4,7 KΩ	47 KΩ	470 KΩ	4,7 MΩ
500 Ω	5 KΩ	50 KΩ	500 KΩ	5 MΩ

PT 6

KOHLESCHICHT

Vorbild für unsere Ausführung PT6 war die bewährte Konstruktion unseres PT10.

- ☒ Kein Hartpapier-Träger, sondern hochwertige Polyester-Folie, dadurch hervorragend hinsichtlich Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung (keine Haarrisse).
- ☒ Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen erschweren.
- ☒ Doppelschleifer mit Zweifachlagerung.
- ☒ Ohmwert und Fertigungsdaten in Klarschrift.

- Schleiferstellung sichtbar.
- Beständig gegenüber Reinigungsmitteln.
Ultraschall-waschbar.
- Schleifer in Mittelstellung im Auslieferungszustand.


Auf Anfrage

- Magaziniert für automatische Bestückung.
- Auch als Drehschalter bzw. Umschalter verwendbar.
- Lange mechanische Lebensdauer > 10.000 Zyklen.
- In den üblichen Kurven lieferbar.


MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Drehwinkel mechanisch	235° ± 10°
Drehwinkel elektrisch	200° ± 20°
Drehmoment	0,2 – 2 Ncm
Anschlagfestigkeit	5 Ncm
Druck- bzw. Zugkraft auf Schleiferträger	5 N
Fertigungsbereich/Toleranz	100 Ω – 2M2 (E-3) ≤ 1 M, ± 20 % > M, ± 30 %
Belastbarkeit	Lin: 0,1 W (40° C) Log: 0,05 W
Grenzspannung	100 V =
Restwiderstand	≤ $\frac{5}{10^4}$ R _N
Temperaturbereich	– 25°C bis + 70°C
Widerstandsrauschen	3 % des R _N oder 3 Ω
Übergangswiderstand	≤ 5% des R _N
Kurvenformen	Lin., Pos. Log, Neg. Log, (Kurven 1, 4 u. 5 nach DIN 41450) (Kurven 4 u. 5 ab 5 KΩ lieferbar)

LIEFERBAR AB LAGER
(Verpackungseinheit 1000 Stück)



SONDERAUSFÜHRUNGEN



PT 10

KOHLESCHICHT

- Kein Hartpapier-Träger, sondern hochwertige Polyester-Folie, dadurch hervorragend hinsichtlich Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung (keine Haarrisse).
- Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen erschweren.
- Schleifer in Mittelstellung im Auslieferungszustand.


Auf Anfrage

- Auch als Drehschalter bzw. Umschalter verwendbar.
- Mittelrast
- Magazin für automatische Bestückung
- Lange mechanische Lebensdauer > 10.000 Zyklen.
- Kunststoff selbstlöschend nach DIN UL-94 : V-0.


MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Drehwinkel mechanisch	$240^\circ \pm 5^\circ$
Drehwinkel elektrisch	$220^\circ \pm 20^\circ$ (auf Anfrage eingeschränkte Toleranz)
Drehmoment gemessen bei 3 – 5 U/sec.	0,4 – 2 Ncm
Anschlagfestigkeit	5 Ncm
Fertigungsbereich	100 Ω – 5 M Ω (Werte: 50 Ω und 10 M Ω auf Anfrage)
Toleranz	Werte: 100 Ω – 1 M Ω : $\pm 20\%$ > 1 M Ω – 5 M Ω $\pm 30\%$ 50 Ω und 10 M Ω : $+ 50\% - 30\%$ (Toleranz – Selektierung: Auf Anfrage)
Belastbarkeit	T_u 40 $^\circ\text{C}$ / Lin: 0,15 W Log: 0,1 W
Grenzspannung V_R (V)	Lin: 200 V = LOG: 150 V =
Kurvenformen	Lin, Pos. Log, Neg. Log (Kurven 1, 4 und 5 nach DIN 41450) (Kurven 4 und 5 ab 1 K Ω lieferbar)
Restwiderstand (nach DIN 41450)	Lin: $\leq 500 \Omega$: 2 Ω > 500 Ω : $\leq \frac{5}{10^4} R_N$ Log: Anfang $\leq \frac{1}{10^4} R_N$ Ende $\leq \frac{2}{10^4} R_N$
Temperaturbereich	- 25 $^\circ\text{C}$ bis + 70 $^\circ\text{C}$
Widerstandsrauschen bei 10 – 15 U/sec.	$\leq 3\%$ des R_N oder 3 Ω
Übergangswiderstand	$\leq 5\%$ des R_N

PT 10 Lv PTC 10 Lv



PT 10 Lh (2,5) PTC 10 Lh (2,5)



LIEFERBAR
(Verpackungs

PTC10

CERMETSCHICHT

- Substrat aus hochreiner Aluminiumoxyd-Keramik
- Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen erschweren.
- Kunststoff selbstlöschend nach DIN UL-94 : V-0.

Auf Anfrage


- Auch als Drehschalter bzw. Umschalter verwendbar.
- Mittelrast
- Magazin für automatische Bestückung
- Lange mechanische Lebensdauer > 10.000 Zyklen.

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


Drehwinkel mechanisch	$240^\circ \pm 5^\circ$
Drehwinkel elektrisch	$220^\circ \pm 15^\circ$ (auf Anfrage eingeschränkte Toleranz)
Drehmoment gemessen bei 3 – 5 U/sec.	0,4 – 2 Ncm
Anschlagfestigkeit	5 Ncm
Fertigungsbereich	100 Ω – 5 M Ω (Werte: 50 Ω und 10 M Ω auf Anfrage)
Toleranz	Werte: 100 Ω – 1 M Ω : $\pm 20\%$ > 1 M Ω – 5 M Ω $\pm 30\%$ 50 Ω und 10 M Ω : + 50 % – 30 % (Toleranz – Selektierung: Auf Anfrage)
Belastbarkeit	Tu 70 °C / Lin: 0,33 W max. / Log: 0,25 W
Grenzspannung V_R (V)	Lin: 200 V = LOG: 150 V =
Kurvenformen	Lin, Pos. Log, Neg. Log (Kurven 1, 4 und 5 nach DIN 41450) (Kurven 4 und 5 ab 1 K Ω lieferbar)
Restwiderstand (nach DIN 41450)	$\geq 2 \text{ K}\Omega = 2 \Omega$ > 2 K $\Omega = \frac{1}{10^7} R_N$ Log: Anfang $\leq \frac{1}{10^7} R_N$ Ende $\leq \frac{2}{10^7} R_N$
Temperaturbereich	– 40 bis + 90 °C
Widerstandsrauschen bei 10 – 15 U/sec.	$\leq 3\%$ des R_N oder 3 Ω
Übergangswiderstand	$\leq 5\%$ des R_N

AB LAGER
(it 500 Stück)


PT 10 Mh (2,5) PTC 10 Mh (2,5)




PT 10 Mv PTC 10 Mv



PT 10 Lh (5) PTC 10 Lh (5)




PT 10 Lv (5) PTC 10 Lv (5)




PT 10 Kv PTC 10 Kv (Kreuzschlitz)

(stehend, PT 10 Kh, auch lieferbar)




PT 10 h PTC 10 h (Tandem)



Alle Typen mit Schraubenzieherschlitz (L), Sechskant-Loch (M) und Kreuzschlitz (K) lieferbar.

Alle hier abgebildeten Ausführungen können in den Farben weiß, gelb, schwarz, blau, grau, rot, grün und braun geliefert werden.
Lieferzeit für Typen, die nicht sofort ab Lager lieferbar sind, etwa 6 Wochen.

RÄNDELKNÖPFE / BETÄTIGUN



Orden – Durchschnittliche Lieferzeit 4-6 Wochen

PT 10 Lv P PTC10 Lv P

Technical drawing of the nozzle assembly showing front and side views with dimensions in millimeters.




Front View Dimensions:


- Top outer diameter: 2.1
- Top inner diameter: 0.8
- Central hole diameter: 0.1
- Distance from top to nozzle tip: 7
- Nozzle tip diameter: 1.1
- Distance from nozzle tip to base: 3.5

Side View Dimensions:


- Top outer diameter: 4.5
- Distance from top to nozzle tip: 18.0
- Nozzle tip diameter: 2.5
- Distance from nozzle tip to base: 0.9
- Base diameter: 0.1

PT 10 Lv/Mv
PTC 10 Lv/Mv







5027




6052




5121




5055




5034



6008



5039



5062

PT 15

KOHLESCHICHT

- Kein Hartpapier-Träger, sondern hochwertige Polyester-Folie, dadurch hervorragend hinsichtlich Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung (keine Haarrisse).
- Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen erschweren.

Auf Anfrage


- Auch als Drehschalter bzw. Umschalter verwendbar.
- Mittelrast
- Lange mechanische Lebensdauer >10.000 Zyklen.
- Kunststoff selbstlöschend nach DIN UL-94 : V-0.
- Langloch für Steckachse um 90° verdreht (PT15 NG ...)
- Höhe 8,5 mm anstatt 7 mm Standard (PT15 NvA ...)

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


Drehwinkel mechanisch	$265^\circ \pm 5^\circ$
Drehwinkel elektrisch	$250^\circ \pm 20^\circ$ (auf Anfrage eingeschränkte Toleranz)
Drehmoment gemessen bei 3 – 5 U/sec.	0,5 – 2,5 Ncm
Anschlagfestigkeit	10 Ncm
Fertigungsbereich	100 Ω – 5 M Ω (Werte: 50 Ω und 10 M Ω auf Anfrage)
Toleranz	Werte: 100 Ω – 1 M Ω : $\pm 20\%$ > 1 M Ω – 5 M Ω $\pm 30\%$ 50 Ω und 10 M Ω : $+ 50\% - 30\%$ (Toleranz – Selektierung: Auf Anfrage)
Belastbarkeit	Tu 40 °C / Lin: 0,25 W Log: 0,125 W
Grenzspannung V_R (V)	Lin: 250 V = Log: 200 V =
Kurvenformen	Lin, Pos. Log, Neg. Log (Kurven 1, 4 und 5 nach DIN 41450) (Kurven 4 und 5 ab 1 K Ω lieferbar)
Restwiderstand (nach DIN 41450)	Lin: $\leq 500 \Omega : 2 \Omega$ > 500 $\Omega \leq \frac{5}{10} R_N$ Log: Anfang $\leq \frac{1}{10} R_N$ Ende $\leq \frac{2}{10} R_N$
Temperaturbereich	- 25 bis + 70 °C
Widerstandsrauschen bei 10 – 15 U/sec.	$\leq 3\%$ des R_N oder 3 Ω
Übergangswiderstand	$\leq 5\%$ des R_N

LIEFERBA
(Verpackung)

PT 15 Lv (12,5) PTC 15 Lv (12,5)



PT 15 Lh (5) PTC 15 Lh (5)



PTC15

CERMETSCHICHT

- Substrat aus hochreiner Aluminiumoxyd-Keramik
- Volleingekapselte Gehäuse, die das Eindringen von Staub, Kolophonium und anderen schädlichen Einflüssen erschweren.
- Kunststoff selbstlöschend nach DIN UL-94 : V-0.

Auf Anfrage


- Auch als Drehschalter bzw. Umschalter verwendbar.
- Mittelrast
- Lange mechanische Lebensdauer >10.000 Zyklen.

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


Drehwinkel mechanisch	$265^\circ \pm 5^\circ$
Drehwinkel elektrisch	$250^\circ \pm 15^\circ$ (auf Anfrage eingeschränkte Toleranz)
Drehmoment gemessen bei 3 – 5 U/sec.	0,5 – 2,5 Ncm
Anschlagfestigkeit	10 Ncm
Fertigungsbereich	100 Ω – 5 M Ω (Werte: 50 Ω und 10 M Ω auf Anfrage)
Toleranz	Werte: 100 Ω – 1 M Ω : $\pm 20\%$ > 1 M Ω – 5 M Ω $\pm 30\%$ / 50 Ω und 10 M Ω : $+ 50\% - 30\%$ (Toleranz – Selektierung: Auf Anfrage)
Belastbarkeit	Tu 70 °C / Lin: 0,5 W max. Log: 0,35 W
Grenzspannung V_R (V)	Lin: 250 V = Log: 200 V =
Kurvenformen	Lin, Pos. Log, Neg. Log (Kurven 1, 4 und 5 nach DIN 41450) (Kurven 4 und 5 ab 1 K Ω lieferbar)
Restwiderstand (nach DIN 41450)	$\geq 2 \text{ K}\Omega = 2 \Omega$ > 2 K $\Omega = \frac{1}{10^7} R_N$ Log: Anfang $\leq \frac{1}{10^7} R_N$ Ende $\leq \frac{2}{10^7} R_N$
Temperaturbereich	- 40 bis + 90 °C
Widerstandsrauschen bei 10 – 15 U/sec.	$\leq 3\%$ des R_N oder 3 Ω
Übergangswiderstand	$\leq 5\%$ des R_N

B LAGER
(ab 200 Stück)

PT 15 Nh (5) PTC 15 Nh (5)




PT 15 Nv(12,5) PTC 15 Nv (12,5)




(in Mittelstellung gezeichnet)

PT 15 Lv (15) PTC 15 Lv (15)



PT15 NGh (2,5) PTC15 NGh (2,5)


(in Mittelstellung gezeichnet)



Ausführung Schleiferträger (Rotor) PT 15 N „G“
mit Langloch um 90° verdreht

Alle hier abgebildeten Ausführungen können in den Farben weiß, gelb, schwarz, blau, grau, rot, grün und braun geliefert werden.
Lieferzeit für Typen, die nicht sofort ab Lager lieferbar sind, etwa 6 Wochen.


RANDELKNÖPFE / BETÄTIGUN



N PT15 UND PTC15


Bestellen – Durchschnittliche Lieferzeit 4- 6 Wochen)

PT15 NvA* (12,5) PTC15 NvA* (12,5)



A* = Abmessung 8,5
gegenüber 7 mm
Standard
(Höhe Leiterplatte
Potentiometer)

PT15 LD PTC15 LD





auch mit 7,5 mm lieferbar (PTC 15 LD (7,5))

Befestigungslaschen = Schleiferanschlüsse


Snap-in/Gesickte Anschlüsse:

PT15 Nv P (12,5)
PTC15 Nv P (12,5)




Detail „A“


PT15 Nh P (5)
PTC10 Nh P (5)




ELEMENTE PT15 UND PTC15




5218




5281




5207




5220




5219




5369




5271



5268



5371



Typ H-1

PTC15

Prüfart	Prüfverfahren (nach DIN 41450)	Prüfergebnisse ΔR %		Anforderungen nach DIN 41450 ΔR (%)
		Kohleschicht	Cermetschicht	
Löteinfluß auf den Widerstandswert	a) 24 Stunden vorlagern bei 55 °C und ≤ 20 % Luftfeuchtigkeit und Messen des R_{GE} nach Abkühlung der Prüflinge auf Umgebungstemperatur. b) Eintauchen der Anschlüsse in ein Sn/Pb-Bad (60/40) bei 350 °C für 2 Sekunden bis zu 3 mm vom Gehäuse (montiert auf eine Platine mit 1,5 mm Dicke) c) Messen des R_{GE} nach 24 Stunden bei Umgebungstemperatur**)	± 1 %	± 1 %	± 2 %
Lötbarkeit	Zuerst mit um 25 % verdünntem Flußmittel 5 Sekunden behandeln. Anschließend in ein Lötbad Sn/Pb (60/40) bei 235 °C 5 Sekunden lang tauchen.	≥ 95 % der behandelten Oberfläche mit Lötmedium bedeckt		
Temperatur-Zyklus	a) 24 Stunden vorlagern*) und Messen des R_{GE} b) 16 Stunden bei 85 ± 2 °C c) 2 Stunden vorlagern*) d) 2 Stunden bei -25 ± 2 °C e) 16 Stunden bei Umgebungstemperatur**)	$\pm 2,5$ %	$\pm 2,5$ %	± 5 %
Temperatur-Koeffizient	a) 24 Stunden vorlagern*) bei 55 °C und ≤ 20 % Luftfeuchtigkeit und abkühlen lassen b) Messen der R_{GE} bei (1) - 25 °C, + 70 °C und Tu (für Kohleschicht) und bei (2) - 40 °C, + 90 °C u. Tu (für Cermetschicht) (Luftfeuchtigkeit während der Messung ≤ 50 %)	100 Ω bis 100 k Ω ± 300 ppm/°C	± 100 ppm/°C	v. 100 Ω - 25 k Ω ± 1000 ppm/°C ab 25 k Ω - 5 M Ω + 300 / - 1000 ppm/°C
Luftfeuchtigkeit	a) 24 Stunden vorlagern*) u. Messen des R_{GE} b) 250 Stunden bei 40 °C und Luftfeuchtigkeit 90 - 95 % c) Messen der R_{GE} nach 24 Stunden bei Umgebungstemperatur**)	± 5 %	± 1 %	± 15 %
Mechanische Lebensdauer	a) 24 Stunden vorlagern*) und Messen des R_{GE} b) 500 volle Betätigungen vor- und rückwärts bei 10 - 15 Upm c) Messen des R_{GE}	$> 100 \Omega + 3$ % $> 1M + 5$ %	± 2 %	v. 100 Ω - 100 k Ω ± 5 % 100 k Ω - 5 M $\Omega \pm 10$ %
Elektrische $\diamond$ Lebensdauer	a) 24 Stunden vorlagern*) und Messen des R_{GE} b) 1000 Stunden bei 70 ± 2 °C mit Nennlast ohne die Nennspannung zu überschreiten c) Messen der R_{GE} nach 24 Stunden bei Umgebungstemperatur**)	± 5 %	± 5 %	± 10 %
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	a) 24 Stunden vorlagern*) und Messen des R_{GE} b) 10 Minuten eintauchen in eines der folgenden Reinigungsmittel: Isopropylalkohol, Trichloräthylen, Freon TF ... u. a. c) Messen der R_{GE} nach 24 Stunden bei Umgebungstemperatur**)		± 10 %	
Mechanische Erschütterung	a) Die Prüflinge werden an den drei Anschlüssen befestigt. Schleiferstellung: 50 % des Widerstandswegs. b) 3-Stunden-Zyklen in jeder der drei Achsen X, Y und Z (18 Stunden insgesamt) bei 20-G Beschleunigung und einer Frequenz von 50 Hz werden durchgeführt.	± 2 %	± 2 %	± 3 %

Erklärungen: *) Vorlagern: Prüflinge werden in einer Kammer bei 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % Luftfeuchtigkeit vorbereitet.

**) Umgebungstemperatur (Tu): 25 ± 5 °C und $45 - 70$ % Luftfeuchtigkeit

$\diamond$) 1000 Std. bei 40 ± 2 °C für Kohleschicht und bei 70 ± 2 °C für Cermetschicht mit Nennlast, ohne die Nennspannung zu überschreiten.

Wir behalten uns vor, diese Spezifikationen jederzeit aufgrund von Verbesserungen zu ändern. Irrtum vorbehalten.

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Unsere rationell aufgebauten Fertigungsabläufe erlauben uns, die Standardausführungen unserer Produkte in kürzester Zeit und kostengünstig so zu verändern, daß sie genau dem Wunsch unserer Kunden entsprechen.

Durch eigene Konstruktionen und Bau aller unserer Fertigungsmittel sind wir in der Lage, unseren Kunden Erfahrungen aus erster Hand zugute kommen zu lassen und komplette Lösungen schlüsselfertig auszuhändigen.

Unsere Lösungen – elektrisch und mechanisch – finden breite Anwendung in der Industrie.

Im Automobilbau sind wir beispielsweise seit 10 Jahren mit mehr als 80 Applikationen präsent:

- Sitzverstellung
- Dimmer für Armaturenbrett
- Leuchtweitenregelung
- Sitzheizung
- Temperaturregelung
- Klappenverstellung
- Öldruckmessung
- Kraftstoffstandsanzeigen

Wenn Sie von einem Potentiometer etwas Außergewöhnliches verlangen, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf jede neue Aufgabe!

DAS PIHER-LIEFERPROGRAMM

- Einstellregler staubdicht
6, 10 und 15 mm Durchmesser
- Drehpotentiometer mit und ohne Schalter
- Schiebepotentiometer
- Kohleschichtwiderstände
- Metallschichtwiderstände
- Chip-Widerstände
- Drehschalter
- Kleinstdrehschalter
- Fokusregler
- Encoder
- Kundenspezifische Ausführungen