

## 平面ハンドルカジリ防止用止め金


## FLUSH HANDLE STOPPER PLATES



## AC-25-U・AC-25-AB

鉄製

## 特徴 Feature

[AC-25-U-1]  
[AC-25-U-2]


## [AC-25-U-1]

- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-160-A-1  
A-230-A-1  
A-240-A-1  
A-250-A-1  
A-260-A-1

## [AC-25-U-2]

- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-160-A-2  
A-230-A-2  
A-240-A-2  
A-250-A-2  
A-260-A-2


## [AC-25-U-3-160]



## ●適用平面ハンドル

- Applicable flush handles  
A-160-A-3  
A-240-A-3  
A-260-A-3

## [AC-25-U-3-230]



## ●適用平面ハンドル

- Applicable flush handles  
A-230-A-3

- 止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。

- 右用・左用(本図は右用です。)

- The stopper plate takes a large load so the door can be opened/closed smoothly when compared with the current product.

- The right-hand use or left-hand use.(Drawings show the right-hand use.)

仕様 ●材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)

●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

納期 ●標準在庫品

備考 ●AC-25-AB-3-230は中止品になりました。

Specifications ●Material: Cold rolled plate (SPCC)  
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks ●Product AC-25-AB-3-230 is no longer manufactured.

A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク




ワイヤ

STOPPERS/RODS

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD	備考 Remarks	板厚 Thickness	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
AC-25-U-1-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	3.2	75	40	43	15	70	03032	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-1-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		75	40	43	15	70	03033	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-1-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		110	40	43	15	85	03034	¥180	50個~	¥171
AC-25-U-1-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		110	40	43	15	85	03035	¥180	50個~	¥171
AC-25-U-2-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3	70	40	30	10	40	03036	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-2-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		70	40	30	10	40	03037	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-2-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		100	40	30	10	49	03147	¥170	50個~	¥162
AC-25-U-2-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		100	40	30	10	49	03148	¥170	50個~	¥162
AC-25-U-3-160L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3					32	03038	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-3-160R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						32	03039	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-3-230L	●	2D/3D	左用 Left-hand use						25	03269	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-3-230R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						25	03270	¥130	50個~	¥124

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1 の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1.[AC-25-AB-2N]  
[AC-25-AB-2-LONG]※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2 の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2.※(A-160,240,250,260,270)-A/B-3 の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,240,250,260,270)-A/B-3.

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD	L	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
AC-25-AB-1N	●	2D/3D	75		65	70293	¥110	50個~	¥106
AC-25-AB-2N	●	2D/3D	70	28.5	40	70294	¥90	50個~	¥87
AC-25-AB-3N	●	2D/3D			26	70295	¥75	50個~	¥72
AC-25-AB-1-LONG	●	2D/3D	110		82	70287	¥160	50個~	¥154
AC-25-AB-2-LONG	●	2D/3D	100	29	50	70288	¥130	50個~	¥125

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。