




# Peltier - Elemente

## Typenliste

| Type             | Abmessungen |    |    |     | I <sub>max</sub> , A | U <sub>max</sub> , V | Q <sub>max</sub> , W | DT <sub>max</sub> , K |
|------------------|-------------|----|----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | A           | B  | C  | H   |                      |                      |                      |                       |
| QC-17-1.4-8.5M   | 15          | 15 |    | 3,4 | 8,5                  | 2,1                  | 9,5                  | 71                    |
| QC-31-1.4-8.5M   | 20          | 20 |    | 3,4 | 8,5                  | 3,8                  | 17,3                 | 71                    |
| QC-127-1.4-3.9M  | 30          | 30 |    | 3,6 | 3,9                  | 15,5                 | 34,5                 | 71                    |
| QC-71-1.4-8.5M   | 30          | 30 |    | 3,4 | 8,5                  | 8,6                  | 40,0                 | 71                    |
| QC-127-1.4-8.5M  | 40          | 40 |    | 3,4 | 8,5                  | 15,5                 | 72,0                 | 71                    |
| QC-127-2.0-15.0M | 50          | 50 | 54 | 3,6 | 15,0                 | 15,5                 | 110,0                | 71                    |

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!

### Eigenschaften:

#### Peltier-Elemente für erhöhte Anforderungen

Thermische Zyklusfestigkeit für lange Lebensdauer  
 Antidiffusionssperren für lange Lebensdauer  
 Betriebstemperatur bis 150 °C  
 Ebenheit und Parallelität kleiner als +/- 0,02mm  
 Bleifrei und konform gemäß RoHS  
 Qualität nach ISO 9001

### Abmessungen und Maßhaltigkeit: Einstufige PELTIER-Elemente

