





LTR	REVISION RECORD	DATE	NAME
A2	REVISED PER ECO-11-005294	13APR11	HMR



Schnitt A - A



Schnitt B - B



Angeschlagener Leiter FLR - Leitung
 Leiter F-Crimp
 Isolation Überlappungscrimp

Drahtgrößenbereich: >1,0 - 2,5 mm²
 Isolations ϕ : 2,1 - 2,9 mm

Leitungsquerschnitt in mm ² CROSS-SECTION IN mm ²										
SINGLE CONNECTION	Einzelanschlag	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
0.50				x	x					
0.75				x	x					
1.00		x		x	x					
1.50	x	x		x						
2.00										
2.50	x									

			928 963 - 8	928 962 - 8	CuSn 4	versilbert
			928 963 - 7	928 962 - 7	CuZn 30	vorverzinnt
			928 963 - 6	928 962 - 6	CuSn 4	vorverzinnt
			928 963 - 5	928 962 - 5	CuSn 4	blank
			928 963 - 4	928 962 - 4	Cu Sn 4	verzinnt
			928 963 - 3	928 962 - 3	Cu Sn 4 *	blank
			928 963 - 2	928 962 - 2	Cu Zn 30	verzinnt
			928 963 - 1	928 962 - 1	Cu Zn 30	blank
			Bestell-Nr. Einzelausführg.	Bestell-Nr.		
				9.3.87 MAYER H.	10.3.87 HMK	

TE Connectivity

6,3 FASTIN - FASTON
FLACHSTECKER

K

± 0,3

A3

928 962

1 von 1

A2