

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	Aderendhülsen AH, nicht isoliert	62120200 13.11.2013

Unisierte, nicht isolierte Aderendhülsen für Schaltschrankbau



Anwendungsgebiete

Schaltschrankverdrahtung

Nutzen

Leicht trichterförmige Aufweitung zum einfachen Aufschieben auf die Litze

Norm-Referenzen / Zulassungen

Nach DIN 46228



Bemerkung

Verarbeitungswerzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Hinweis

Weitere Größen auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung: AH DIN 0,5/6

Für mm²: 0,5

AWG: 20

l1 mm: 6

d 1 mm: 1

d 2 mm: 2.1


s mm: 0.15

Material: Verzinntes Elektrolytkupfer

Temperaturbereich: max. +200 °C

Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	Aderendhülsen AH, nicht isoliert	62120200 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	2 / 2
--------------------	--	-------