



Sonnenschein A512/16 G5* Datenblatt



Zeichnung:



Pole:



*VdS-approved,

Spezifikationen:

Exide Typbe- zeichnung	Sachnummer	Nenn- spannung V	Nenn- kapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20°C Ah	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 max. mm	Höhe Deckel- ober- kante h1 max. mm	Höhe über An- schluss h2 max. mm	Gewicht ca. kg	Innen- wider- stand nach IEC896- 2 mOhm	Kurz- schluss- strom nach IEC896- 2 A	Max. Belast- ung ca.A	Max. Entlade- strom 5 sec. A	An- schluss	VDS- Zulassung
A512/16 G5*	NGA5120016HS0BA	12	16	181.0	76.0	152.0	167.0	167.0	6.00	24.2	512	200	700	G-M5	*VdS- approved,

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.85	40.0	29.0	24.0	20.0	15.0	9.8	6.2	4.3	2.7	1.8	1.4
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.80	47.0	33.0	27.0	22.0	16.0	10.2	6.4	4.4	2.8	1.8	1.5
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.75	51.0	36.0	28.0	23.0	17.0	10.4	6.5	4.5	2.9	1.8	1.5
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.70	54.0	39.0	30.0	24.0	17.0	10.5	6.5	4.6	2.9	1.8	1.5
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.65	58.0	41.0	30.0	24.0	18.0	10.6	6.6	4.6	2.9	1.8	1.5
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.60	61.0	42.0	31.0	25.0	18.0	10.7	6.6	4.6	2.9	1.8	1.5

Konstantleistungsentladung in W/block (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.85	485.0	433.0	352.0	295.0	252.0	192.0	150.0	119.0	87.0
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.80	584.0	485.0	384.0	309.0	269.0	203.0	156.0	124.0	90.0
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.75	636.0	534.0	407.0	322.0	280.0	209.0	159.0	126.0	91.0
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.70	688.0	573.0	418.0	331.0	285.0	212.0	161.0	127.0	91.0
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.65	741.0	601.0	423.0	335.0	288.0	213.0	161.0	128.0	92.0
NGA5120016HS0BA	A512/16G5	1.60	783.0	621.0	426.0	338.0	289.0	214.0	162.0	128.0	92.0