

Kupferlackdraht auf Mini Spule **CUL**



Allgemeine Daten

Strombelastung 0,02 - 11,5 A
Dauerwärmebeständig 150 °C (Kl. F)
Verzinnbarkeit >350 °C
Drahtdurchmesser 0,08 - 2 mm

Vorteile

Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod.Strombelastung
Grad 1
TJ min. 155 °C
Lötbar

Anwendungen

Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf.



Kupferlackdraht auf Mini Spule

CUL

Technische Daten	Typ	Strombelastung	Dauerwärmeständigkeit	Isolentackbasis	Verzinnbarkeit	Drahtdurchmesser	Gewicht	Länge (typ.)	
	CUL 50/0,08	0,02 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,08 mm	0,05 kg	990 m	
	CUL 50/0,10	0,03 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,10 mm	0,05 kg	675 m	
	CUL 50/0,15	0,06 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,15 mm	0,05 kg	304 m	
	CUL 50/0,22	0,14 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,22 mm	0,05 kg	142 m	
	CUL 100/0,10	0,03 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,10 mm	0,10 kg	1351 m	
	CUL 100/0,15	0,06 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,15 mm	0,10 kg	609 m	
	CUL 100/0,22	0,14 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,22 mm	0,10 kg	285 m	
	CUL 100/0,28	0,22 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,28 mm	0,10 kg	175 m	
	CUL 100/0,35	0,35 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,35 mm	0,10 kg	112 m	
	CUL 100/0,40	0,45 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,40 mm	0,10 kg	86 m	
	CUL 100/0,50	0,70 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,50 mm	0,10 kg	54 m	
	CUL 100/0,63	1,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,63 mm	0,10 kg	33 m	
	CUL 100/0,75	1,55 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,75 mm	0,10 kg	25 m	
	CUL 100/0,85	2,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,85 mm	0,10 kg	19 m	
	CUL 100/1,00	2,80 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,00 mm	0,10 kg	14 m	
	CUL 100/1,12	3,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,12 mm	0,10 kg	11 m	
	CUL 200/0,10	0,03 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,10 mm	0,20 kg	2702 m	
	CUL 200/0,15	0,06 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,15 mm	0,20 kg	1219 m	
	CUL 200/0,22	0,14 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,22 mm	0,20 kg	571 m	
	CUL 200/0,28	0,22 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,28 mm	0,20 kg	350 m	
	CUL 200/0,35	0,35 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,35 mm	0,20 kg	224 m	
	CUL 200/0,40	0,45 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,40 mm	0,20 kg	172 m	
	CUL 200/0,50	1,70 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,50 mm	0,20 kg	109 m	
	CUL 200/0,63	1,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,63 mm	0,20 kg	76 m	
	CUL 200/0,75	1,55 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,75 mm	0,20 kg	50 m	
	CUL 200/0,85	2,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,85 mm	0,20 kg	39 m	
	CUL 200/1,00	2,80 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,00 mm	0,20 kg	28 m	
	CUL 200/1,12	3,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,12 mm	0,20 kg	23 m	
	CUL 500/0,40	0,45 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,40 mm	0,50 kg	430 m	
	CUL 500/0,50	0,70 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,50 mm	0,50 kg	270 m	
	CUL 500/0,63	1,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,63 mm	0,50 kg	165 m	
	CUL 500/0,75	1,55 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,75 mm	0,50 kg	125 m	
	CUL 500/0,85	2,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	0,85 mm	0,50 kg	95 m	
	CUL 500/1,00	2,80 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,00 mm	0,50 kg	70 m	
	CUL 500/1,12	3,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,12 mm	0,50 kg	55 m	
	CUL 500/1,32	5,00 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,32 mm	0,50 kg	39 m	
	CUL 500/1,50	6,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,50 mm	0,50 kg	30 m	
	CUL 500/1,80	9,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	1,80 mm	0,50 kg	21 m	
	CUL 500/2,00	11,50 A	155 °C (CLF)	min. Polyurethan, mod.	>350 °C	2,00 mm	0,50 kg	17 m	

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5