


Diese Zeichnung (CAD-Daten) der oben genannten Gegenstände werden veröffentlicht und werden für die Zwecke gestattet. Für die weitere Ausbreitung der Rechte wird die AN-MANN Energie GmbH ausdrücklich in Anspruch genommen. Die AN-MANN Energie GmbH behält sich das Recht vor, das auf diesen Daten basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. Diese Zeichnung (CAD-Daten) sind als Vorstudie zu verstehen. In case of application of a patent or a utility model, all rights are reserved. AN-MANN Energy GmbH reserves a patent or a utility model. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/ technical data

Eingang / input : 230VAC $\pm 10\%$ / 50Hz
Ausgang / output : 2x2.8V AA/AAA 500mA $\pm 10\%$


Erhalteladestrom/
trickle charging : 50mA $\pm 10\%$
Vollerkennung/
battery full detection : -dU
max. Ladezeit/
max. charging time : 8h Sicherheitstimer / safety timer
max. Spannung/
max. voltage : 2x3.4V/2 Zellen

Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical
Schutzart/protection : IP 20
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -40°C.....+70°C

Gewicht/
weight : 480g inkl. Zubehör und Verpackung/
480g incl. accessories and package

Gehäuse/
case : Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/
plug-in case, top silver, bottom part black

inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 2400mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 2400mAh



Verpackung/
packaging : blisterverpackt 85x95x255mm (LxBxH) VE: 6 Stück
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
blisterpackage 85x95x255mm (LxWxH) PU: 6 pieces
incl. multilingual operating instruction

Approbation/
approval : CE

Anzeige/
light indicator : Duo LED rot/red: laden/charging
grün/green: Erhaltungsladung/
trickle charging

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN 23702				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
Geprüft/Checked by(v)				Datum/date		Name		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
Entwicklung/ Development		✓		29.11.05		KK		Zeichnungsname/Drawing name PHOTOCAM III PowerSet / EURO			
Vertrieb/ Distribution		✓		29.11.05		DE					
V3		techn.data/rearside printing		29.11.05		KK					
V2		WEEE-mark/SMT version/timer		05.10.05		KK					
V1		blister dimensions set right		12.07.05		AS					
V1		housing dimensions corrected		29.07.04		AS					
V1		weight set right		16.07.04		OB					
V1		current 500mA/ 4x2400mAh		22.06.04		SP					
V0		---		19.05.04		SP					
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin		Proj. 330/48/03	
Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	