Kupfer-Aderendhülsen ohne Isolation

DIN 46228, Teil 1, ausgenommen*

Werkstoff:

E-CU = Elektrolytkupfer

Oberflächenbehandlung:		Code
bl	= blank	(0)
ag	= versilbert	(1)
sn	= verzinnt	(7)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

440005.47
(4400/05 CU sn)

Embouts de fil en cuivre sans isolation

DIN 46228, partie 1, excepté*

Matière:

E-CU = cuivre électrolytique

Traitements de surface:		Code
bl	= brut	(0)
ag	= argenté	(1)
sn	= étamé	(7)

Uninsulated copper ferrules

DIN 46228, part 1, except*

Material:

E-CU = electrolytic copper

Surface-plating:		Code
bl	= clean	(0)
ag	= silver-plated	(1)
sn	= tin-plated	(7)



mm² (AWG)	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	DIN 46 228/1	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	S mm	Stand.-Packg.	Werkzeuge Outils Tools
0.1–0.3 (26-24)	440005.4( )	*	0.8	1.7	5	0.15	5000	3984H 4517 4536 4542
	440007.4( )	*	0.8	1.7	7	0.15	5000	
0.5 (22)	440106.4( )	0.5–6	1	2.1	6	0.15	5000	3984H 4518N 4523N 4527 4531 4536 4542
	440108.4( )	*	1	2.1	8	0.15	5000	
	440110.4( )	0.5–10	1	2.1	10	0.15	5000	
	440112.4( )	*	1	2.1	12	0.15	5000	
0.75 (20)	440206.4( )	0.75–6	1.2	2.3	6	0.15	5000	3984H 4518N 4521 4523N 4527 4531 4536 4542
	440208.4( )	*	1.2	2.3	8	0.15	5000	
	440210.4( )	0.75–10	1.2	2.3	10	0.15	5000	
	440212.4( )	*	1.2	2.3	12	0.15	5000	
	440220.4( )	*	1.2	2.3	20	0.15	2000	
1 (18)	440306.4( )	1–6	1.4	2.5	6	0.15	5000	
	440308.4( )	*	1.4	2.5	8	0.15	5000	
	440310.4( )	1–10	1.4	2.5	10	0.15	5000	
	440312.4( )	*	1.4	2.5	12	0.15	5000	
	440320.4( )	*	1.4	2.5	20	0.15	2000	
1.5 (16)	440406.4( )	*	1.7	2.8	6	0.15	5000	
	440407.4( )	1.5–7	1.7	2.8	7	0.15	5000	
	440408.4( )	*	1.7	2.8	8	0.15	5000	
	440410.4( )	1.5–10	1.7	2.8	10	0.15	5000	
	440412.4( )	1.5–12	1.7	2.8	12	0.15	5000	
	440415.4( )	*	1.7	2.8	15	0.15	5000	
	440418.4( )	1.5–18	1.7	2.8	18	0.15	5000	
	440420.4( )	*	1.7	2.8	20	0.15	2000	
2.5 (14)	440506.4( )	*	2.2	3.4	6	0.15	5000	
	440507.4( )	2.5–7	2.2	3.4	7	0.15	5000	
	440508.4( )	*	2.2	3.4	8	0.15	5000	
	440510.4( )	2.5–10	2.2	3.4	10	0.15	2000	
	440512.4( )	2.5–12	2.2	3.4	12	0.15	2000	
	440515.4( )	*	2.2	3.4	15	0.15	2000	
	440518.4( )	2.5–18	2.2	3.4	18	0.15	2000	
	440520.4( )	*	2.2	3.4	20	0.15	2000	
	440530.4( )	*	2.2	3.4	30	0.15	2000	
4 (12)	440608.4( )	*	2.8	4	8	0.2	2000	3984H 4521 4523N 4531 4536 4542
	440609.4( )	4–9	2.8	4	9	0.2	2000	
	440610.4( )	*	2.8	4	10	0.2	2000	
	440612.4( )	4–12	2.8	4	12	0.2	2000	
	440615.4( )	4–15	2.8	4	15	0.2	2000	
	440618.4( )	4–18	2.8	4	18	0.2	2000	
	440620.4( )	*	2.8	4	20	0.2	1000	
	440630.4( )	*	2.8	4	30	0.2	1000	

mm² (AWG)	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	DIN 46 228/1	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	S mm	Stand.-Packg.	Werkzeuge Outils Tools
6 (10)	440710.4( )	6–10	3.5	4.7	10	0.2	1000	3984J 4521 4523N 4526N 4531 4536 4542
	440712.4( )	6–12	3.5	4.7	12	0.2	1000	
	440715.4( )	6–15	3.5	4.7	15	0.2	1000	
	440718.4( )	6–18	3.5	4.7	18	0.2	1000	
	440720.4( )	*	3.5	4.7	20	0.2	1000	
	440725.4( )	*	3.5	4.7	25	0.2	1000	
	440730.4( )	*	3.5	4.7	30	0.2	1000	
10 (8)	440812.4( )	10–12	4.5	5.8	12	0.2	1000	3984J 4521 4522 4526N
	440815.4( )	10–15	4.5	5.8	15	0.2	1000	
	440818.4( )	10–18	4.5	5.8	18	0.2	1000	
	440820.4( )	*	4.5	5.8	20	0.2	1000	
	440825.4( )	*	4.5	5.8	25	0.2	1000	
16 (6)	440912.4( )	16–12	5.8	7.5	12	0.2	1000	3984J 4522 4526N
	440915.4( )	16–15	5.8	7.5	15	0.2	1000	
	440918.4( )	16–18	5.8	7.5	18	0.2	1000	
	440920.4( )	*	5.8	7.5	20	0.2	1000	
	440925.4( )	16–25	5.8	7.5	25	0.2	1000	
	440930.4( )	*	5.8	7.5	30	0.2	1000	
	440932.4( )	16–32	5.8	7.5	32	0.2	1000	
25 (4)	441012.4( )	*	7.3	9.5	12	0.2	1000	4522 4538N 4539N
	441015.4( )	25–15	7.3	9.5	15	0.2	1000	
	441018.4( )	25–18	7.3	9.5	18	0.2	1000	
	441020.4( )	*	7.3	9.5	20	0.2	1000	
	441025.4( )	25–25	7.3	9.5	25	0.2	1000	
	441028.4( )	*	7.3	9.5	28	0.2	1000	
	441032.4( )	25–32	7.3	9.5	32	0.2	1000	
35 (2)	441112.4( )	*	8.3	11	12	0.2	500	4522 4538N
	441115.4( )	*	8.3	11	15	0.2	500	
	441118.4( )	35–18	8.3	11	18	0.2	500	
	441120.4( )	*	8.3	11	20	0.2	500	
	441125.4( )	35–25	8.3	11	25	0.2	500	
	441130.4( )	*	8.3	11	30	0.2	500	
	441132.4( )	35–32	8.3	11	32	0.2	500	
50 (1/0)	441218.4( )	50–18	10.3	13	18	0.3	500	4537 4539N
	441220.4( )	*	10.3	13	20	0.3	500	
	441222.4( )	*	10.3	13	22	0.3	500	
	441225.4( )	50–25	10.3	13	25	0.3	500	
	441230.4( )	*	10.3	13	30	0.3	500	
	441232.4( )	50–32	10.3	13	32	0.3	500	
70 (2/0)	441322.4( )	*	12.5	15	22	0.4	100	4537
	441325.4( )	*	12.5	15	25	0.4	100	
	441332.4( )	*	12.5	15	32	0.4	100	
95 (3/0)	441425.4( )	*	14.5	17	25	0.4	100	
	441432.4( )	*	14.5	17	32	0.4	100	