



Sonnenschein A506/3,5 S Datenblatt



Zeichnung:



Pole:



Spezifikationen:

Exide Typbezeichnung	Sachnummer	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20°C Ah	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 max. mm	Höhe über Anschluss h1 max. mm	Höhe über Anschluss h2 max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand nach IEC896-2 mOhm	Kurzschlussstrom nach IEC896-2 A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss
A506/3,5 S	NGA50603D5HS0SA	6	3.5	135.0	34.8	60.5	60.5	64.4	0.70	71	88	60	300	S-4,8

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.85	9.5	6.7	5.5	4.5	3.4	2.1	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.80	10.6	7.4	6.0	4.9	3.7	2.2	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.75	11.3	7.9	6.2	5.1	3.8	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.70	12.1	8.3	6.3	5.2	3.9	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.65	12.7	8.5	6.5	5.3	3.9	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.60	13.1	8.7	6.5	5.3	3.9	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3

Konstantleistungsentladung in W/block (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.85	62.0	51.0	38.0	32.0	26.0	20.0	16.0	13.0	9.0
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.80	68.0	57.0	42.0	33.0	28.0	21.0	17.0	13.0	10.0
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.75	73.0	62.0	45.0	35.0	29.0	22.0	18.0	14.0	10.0
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.70	80.0	66.0	46.0	36.0	30.0	22.0	18.0	14.0	10.0
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.65	85.0	68.0	47.0	36.0	30.0	23.0	18.0	14.0	10.0
NGA50603D5HS0SA	A506/3,5S	1.60	89.0	69.0	47.0	37.0	31.0	23.0	18.0	14.0	10.0