








命名法	
TX 2 4 - ※ R - L T - H 1 E	
SERIES PREFIX シリーズ名	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)
NO. OF CONTACTS 芯数	CONTACT FINISH コンタクト接点仕上
POLARIZATION R:RECEPTACLE 極性 R:レセプタクル	1:GOLD (0.1μm MIN.) OVER NICKEL 1:NI+AuG. 1μm以上
TERMINAL STYLE LT:RIGHT ANGLE THROUGH HOLE 結線部形状 LT:ライトアングルスルーホール	EXPANSION POST H:HOOK PIN フックピン H:有




1.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

NO.OF CONTACTS	3 0	4 0	5 0	6 0	8 0	1 0 0	1 2 0
A	17. 78	24. 13	30. 48	36. 83	49. 53	62. 23	74. 93
B	31. 7	38	44. 4	50. 7	63. 4	76. 1	88. 8
C	27. 94	34. 29	40. 64	46. 99	59. 69	72. 39	85. 09

AREA \ FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1 μ mMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	_____
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	_____	UL94 V-O BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	_____
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) TX24
JACS-1425		製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE) TX24-※R-LT	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION  ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ038253
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	M.KIMURA	TX24-※R-LT -H1E	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLE)	承認 APPD.	_____		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±	X° X°X' ±	承認 APPD.	S.KASHIWAGI		
				質量 (MASS)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[TX24-80R-LT-H1E](#)