





A
B
C
D
E



hole dimension

Schließrichtung links
closure direction left



vernickelt / nickel-plated



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
Messing - brass

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

cam cylinder

Maßstab

1:1

Format

Steinbach & Vollmann

GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zeichnungsnummer

48700130

Blatt

01

von 1 Bl.

Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 487001300000							Ers. f.:					Ers. d.:						
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2