




Artikel-Nr.: 742113

Bez.: N-Kupplung, Lötausführung, Teflon-Isolation, Aircell 7



Impedance	50Ω
Ferquency range	0-6 GHz
Voltage rating	1500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	2500 volts rms
VSWR	M39012 straight connectors:1.3max.0-11GHz M39012 right angle:1.35 max.0-11GHz
othr (MIL-C-39012 cable connectors)	Contact resistance: center contact 1.0 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss:0.15db max at 10.0GHz Insulation resistance:5000 megohms(min)

No	Description	Material	Finish
6	Braid Clamp	Brass	Silver
5	Gasket	Rubber	Red
4	Insulator	Teflon	White
3	Nut	Brass	Nickel
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
No	Description	Material	Finish



NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. TEFLOL MIL-P-19468
3. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
5. NICKEL PL 70 μ " THICK OVER COPPER STRIKE
6. GOLD PL 1-3 μ " OVER NICKEL PL 70 μ " THICK OVER COPPER STRIKE

www.bkl-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

BKL
ELECTRONIC